

**SAI-Aktiv  
SAI-AU M8 SB 8DO 2A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Digitale M8 Extension Module für das Universal-Pro System

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">1938660000</a>
Typ	SAI-AU M8 SB 8DO 2A
Ausführung	SAI-Aktiv, Subbus, Kompletmodul
GTIN (EAN)	4032248612659
VPE	1 Stück

## SAI-Aktiv SAI-AU M8 SB 8DO 2A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	180 mm	Breite	30 mm
Höhe	32 mm	Nettogewicht	295 g

### Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL94	5VA	Gehäusebasismaterial	Pocan, PBT
Länge x Breite x Höhe	180 / 30 / 32	Masse	< 200 g
Schutzart	IP 67	Zertifikat	CE, cULus

### Anschlüsse

E/A Anschlüsse	8x M8 Buchse 3-polig	Verbindung zum Subbus (SUB-IN)	1 x M8 Stecker 4-polig, A-kodiert
Verbindung zum Subbus (SUB-OUT)	1 x M8 Buchse 4-polig, A-kodiert	Versorgungsspannung (AUX-IN)	1x M12 Stecker 5-polig, A-kodiert

### Digitale Ausgänge

Ausgangsspannung High	Versorgungsspannung abzgl. 0,7 V DC	Ausgangsspannung Low	0 V DC
Kurzschlussfest [Digitaler Ausgang]	Ja, Abschaltung bei Kurzschluss und Fehlermeldung	Potenzialtrennung zur Modulelektronik [Digitale Ausgänge]	keine
Schaltfrequenz Lampenlast	max. 8 Hz	Schaltfrequenz induktive Last	max. 1 Hz
Schaltfrequenz ohmsche Last	max. 100 Hz	max. Strombelastbarkeit je Ausgangssignal	2 A
max. Summenstrom Ausgänge	4 A		

### Digitale Eingänge

Eingangsfilter	1 ms, 3 ms, 5 ms, 10 ms, konfigurierbar	Eingangsspannung High	>15 V nach EN 61131-2 Typ 1
Eingangsspannung Low	<5 V nach EN 61131-2 Typ 1	Eingangsstrom High	2 mA bis 15 mA nach EN 61131-2 Typ 1
Eingangsstrom Low	<15 mA nach EN 61131-2 Typ 1	Potenzialtrennung zur Modulelektronik [Digitale Eingänge]	keine
Zulässige Eingangsspannung	-30 V ... +30 V (verpolungssicher)		

### Feldbus

Adressierung	automatisch	Bussystem	Subbus
--------------	-------------	-----------	--------

### Funktionseingänge

Eingangsfilter	1 ms, 3 ms, 5 ms, 10 ms, konfigurierbar
----------------	---

### Konfiguration

Systemintegration	automatisch
-------------------	-------------

**Datenblatt**

**SAI-Aktiv  
SAI-AU M8 SB 8DO 2A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Versorgungsspannung**

Betriebsspannung	24 V	Grenzwerte	18 V DC ... 30 V DC
Kontaktbelastung	pro PIN max. 4 A	Verpolungsschutz	Ja
max. Summenstrom Modul	8 A		

**Klassifikationen**

ETIM 3.0	EC001597	UNSPSC	43-17-27-10
eClass 5.1	27-25-04-03	eClass 6.0	27-24-26-04
eClass 7.0	27-24-26-04		

**Zulassungen**

Zulassungen



**SAI-Aktiv  
SAI-AU M8 SB 8DO 2A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Zubehör**

**Staubschutzkappen**



Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

Merkmale:

- für RJ45: DPC in schwarz
- für M12: M12-Schutzkappe Universal für IP67

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">2330260000</a>	SAI-SK-M12-UNI	Geschützte Baugruppen, Schutzkappe	4032248592067	20 Stück

**Schutzkappen/ESG**



Schutzkappen schützen nicht belegte Steckplätze vor äußeren Einflüssen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">1802760000</a>	SAI-SK M8	Geschützte Baugruppen, Schutzkappe	4032248257379	50 Stück

**SAI-Aktiv  
SAI-AU M8 SB 8DO 2A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zubehör**

**Markierer**



**Der neue Maßstab für die Integration von innovativen Elektroniken auf der Tragschiene. Richtungsweisend bei Gestaltungsfreiheit, Flexibilität, Effizienz, Funktionalität und Sicherheit.**

**CH20M (Component Housing IP20 Modular)** – der neue Gehäusestandard von Weidmüller – passt perfekt zu individuellen Elektronik-Applikationen. Wie ein "Maßanzug von der Stange" verbindet das wegweisende Modulkonzept eine große Freiheit im Design mit dem geringen Aufwand und der Planungssicherheit eines Standardsystems.

CH20M steht für Effizienz von der Entwicklung bis zur Fertigung und erfüllt konsequent alle Anforderungen an eine zukunftsichere Plattform für moderne Elektroniken.

Das System überzeugt dabei besonders durch Skalierbarkeit, Flexibilität, einem hohen Sicherheitsniveau und innovativer Funktionalität in der Anwendung.

Das Portfolio deckt im Endausbau alle marktgängigen Standardraster ab, von der 6,1 mm-Scheibenvariante über 22,5 mm bis zum 67,5 mm-Großraumgehäuse.

Das applikationsorientierte Design wurde aus der Praxis für die Praxis entwickelt - marktgerecht, anwendungsgerecht und zukunftssicher. Die wesentlichen Merkmale sprechen für sich:

- Systematische Modularität - von Kopf (-Platte) bis (Rast-) Fuß
- Hohe Skalierbarkeit - 7 Baubreiten von 6,1 - 67,5 mm!
- Maximale Sicherheit: voreilender Kontakt, unverlierbares Kodiersystem
- Uneingeschränkte Durchgängigkeit - einheitliches Design für alle Rasterbreiten
- Hochkompakte Geometrien - bis zu 4 Anschluss-Ebenen - mit Lösehebel
- Vollständige Prozesssicherheit - SMT/THR-Anschlüsselemente in Tape on Reel und optimiertes Leiterplattendesign
- Größtmögliche Effizienz - optimale Flächennutzung auf der Leiterplatte

CH20M - das ist maximale Performance bei geringstmöglichen Aufwand. Ein Quantensprung für Ihre Applikationen!

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">1912130000</a>	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	Gerätemarkierer, MultiCard, 13.5 x 8 mm, Polyamid 66	40322485411645	5 Stück