

**Feldbuskomponenten
FBCon SS DP PCG 1way**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Die Feldbusverteiler FBCon DP dienen zur Kopplung von 1 - 8 Aktoren, Sensoren oder Remote I/O's an ein PROFIBUS Netzwerk.

Die Abzweige (T-Stücke) verbinden die einzelnen Buskomponenten mit der Busleitung. Die jeweilige Stichleitungslänge ist abhängig von der Übertragungsgeschwindigkeit und sollte möglichst kurz sein. Die Summe aller Stichleitungen darf bei Übertragungsraten bis 1,5 Mbaud 6,6 m nicht überschreiten.

Die Stammleitung wird über EMV Kabelverschraubungen in ein Aluminium- / Edelstahlgehäuse geführt und mittels Zugfederklemmen angeschlossen. Die Stichleitung zum Gerät wird über eine B - codierte M12 Buchse oder eine EMV-Kabelverschraubung angeschlossen.

Am Anfang und Ende des PROFIBUS-DP Netzwerks müssen Abschlusswiderstände zugeschaltet werden. Die Terminator-Module erfüllen diese Aufgabe. Die 24 VDC Spannungsversorgung wird über die rechte Kabelverschraubung eingeführt. Um klimatischen Wechselzyklen entgegenzuwirken, sind die Gehäuse mit einem Druckausgleichselement ausgestattet. Grundsätzlich sind bei der Installation die Richtlinien der PROFIBUS Nutzerorganisation zu beachten.

Die Verteiler haben folgende Eigenschaften:

- Zugfederanschlusstechnik
- EMV-Kabelverschraubung
- M12 Steckverbinder
- Außenliegender Erdanschluss
- Unterbrechungsfreier Busbetrieb
- Druckausgleichselement
- Schutzart IP66
- Edelstahl Ausführungen
- PROFIBUS-DP kompatibel

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	8714260000
Typ	FBCon SS DP PCG 1way
Ausführung	Standardverteiler ohne Busabschluss, 1-fach Verteiler, IP 66
GTIN (EAN)	4032248399895
VPE	1 Stück

**Feldbuskomponenten
FBCon SS DP PCG 1way**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	64 mm	Breite	58 mm
Höhe	36 mm	Nettogewicht	421 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...+80 °C	Lagertemperatur	-40 °C...+80 °C
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Technische Daten

Anschlussart PE	Stichleitung mit Kabelverschraubung	Ausführung	Edelstahlgehäuse
Farbe	sonstige	Montageart	Aufputz
Schutzart	IP 66	Verschraubung	alle Anschlüsse PCG

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000214	ETIM 3.0	EC000214
UNSPSC	26-12-16-03	eClass 4.1	27-25-02-01
eClass 5.1	27-25-02-01	eClass 6.0	27-24-26-08
eClass 7.0	27-24-26-08		

Zulassungen

Zulassungen

Downloads

Konformitätserklärung [K328_01_10.pdf](#)