

ACT20X
ACT20X-2HDI-2SDO-RNC-S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Die Trennschaltverstärker ACT20X-HDI-SDO/ 2HDI-2SNO RNO/RNC sind speziell zur Erfassung von NAMUR-Sensor- bzw. digitalen Schaltsignalen aus dem Ex-Bereich Zone 0 geeignet.

Schaltrelais, optional mit Schließer- oder Öffnerkontakt, liefern Ausgangssignale für den sicheren Bereich. Integrierte Alarmkontakte stellen im Störfall Statusmeldungen bereit, die eine schnelle Fehleridentifikation ermöglichen und somit die Anlagenverfügbarkeit erhöhen

Die tragschienenmontierbaren Trennschaltverstärker sind optional in ein- oder zweikanaliger Ausführung lieferbar. Mit 11 mm Baubreite pro Kanal benötigen die Geräte nur wenig Platz im Schaltschrank.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	8965380000
Typ	ACT20X-2HDI-2SDO-RNC-S
Ausführung	ACT20X, EX-Signalwandler/-trenner, 2-Kanal Version, Öffner
GTIN (EAN)	4032248784899
VPE	1 Stück

**ACT20X
ACT20X-2HDI-2SDO-RNC-S**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten
Abmessungen und Gewichte

Länge	119,2 mm	Breite	22,5 mm
Tiefe	113,6 mm	Nettogewicht	192 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	-20 °C...+60 °C	Lagertemperatur	-20 °C...+85 °C
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ausfallwahrscheinlichkeit

MTBF	207 Years
------	-----------

Eingang

Triggerlevel high	> 2,1 mA	Triggerlevel low	< 1,2 mA
Sensor	NAMUR-Sensor nach EN60947, Schalter mit oder ohne RS, RP	Ausgangssignal bei Drahtbruch	< 0,1 mA, > 6,5 mA
Sensor-Versorgung	8 V DC / 8 mA	Widerstand	RP = 750 Ω / RS = 15kΩ
Eingangswiderstand	1 kΩ	Eingangsfrequenz	0...5 kHz
Impulsdauer	> 0,1 ms		

Ausgang

Typ	Relais, 2 Öffner (potentialfrei)	Schaltfrequenz	0,02 kHz
Nennleistung	≤ 500 VA / 60 W (sicherer Bereich) ≤ 16 VA / 32 W (Zone 2)	Nennschaltspannung	≤ 250 V AC / 30 V DC (sicherer Bereich) ≤ 32 V AC / 32 V DC (Zone 2)
Dauerstrom	≤ 2 A AC/DC (sicherer Bereich, Zone 2 Bereich)		

Alarmausgang

Typ	Relais, 1 Öffner (potentialfrei)	Nennschaltspannung	≤ 125 V AC / 110 V DC (sicherer Bereich) ≤ 32 V AC / 32 V DC (Zone 2)
Dauerstrom	≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (sicherer Bereich), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (Zone 2)	Nennleistung	≤ 62,5 VA / 32 W (sicherer Bereich) ≤ 16 VA / 32 W (Zone 2)

Allgemeine Angaben

Versorgungsspannung	19,2...31,2 V DC	Anschlussart	Schraubanschluss
NAMUR-Versorgung	8 V DC / 8 mA	Leistungsaufnahme	≤ 3 W (2 Kanäle)
Schutzart	IP 20	Feuchtigkeit	0...95 % (keine Betauung)

Isolationskoordination

EMV-Normen	DIN EN 61326	Isolationsspannung	2,6 kV (Eingang / Ausgang)
Bemessungsspannung	300 V		

ACT20X ACT20X-2HDI-2SDO-RNC-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Daten für Ex- Anwendungen (ATEX)

Spannung U_0	10,6 V DC	Strom I_0	12 mA DC
Leistung P_0	32 W		

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

ATEX-Zertifikat	KEMA09ATEX0168X.pdf	IECEx-Zertifikat	IECEXKEM09.0072X.pdf
Zertifikat-Nr. (ATEX)	KEMA09ATEX0168X	Zertifikat-Nr. (IECEX)	IECEXKEM09.0072X

Bemessungsdaten UL

UL Zertifikat	cULus_E337701.pdf
---------------	-------------------

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC002479	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-21-01-07	eClass 6.0	27-21-01-07
eClass 7.0	27-21-01-07		

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Beipackzettel	IS_ACT20X-HDI-SDO_Print.pdf
Handbuch	MAN_ACT20X_DE.pdf
Konformitätserklärung	K338_04_10.pdf
EPLAN	8965380000.ema
3D Modell	

ACT20X
ACT20X-2HDI-2SDO-RNC-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör**Programmieradapter**

USB- Schnittstellen CBX 100/ CBX 200 zur PC-Konfigurierung und Kalibrierung der unversellen Signaltrennwandler ITXPlus, WAVE TTA und der ACT20 Series.
Die CBX 100/200 USB- Schnittstellenadapter verfügen über eine Status-LED zur Anzeige des Sende-/ Empfangsmodus. Die Treibersoftware steht als Download auf unserer Webseite zur Verfügung.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	GTIN (EAN)	VPE
8978580000	CBX200 USB	4032248813759	1 Stück

ACT20X ACT20X-2HDI-2SDO-RNC-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

Markierer



Der neue Maßstab für die Integration von innovativen Elektronik auf der Tragschiene. Richtungsweisend bei Gestaltungsfreiheit, Flexibilität, Effizienz, Funktionalität und Sicherheit.

CH20M (Component Housing IP20 Modular) – der neue Gehäusestandard von Weidmüller – passt perfekt zu individuellen Elektronik-Applikationen. Wie ein "Maßanzug von der Stange" verbindet das wegweisende Modulkonzept eine große Freiheit im Design mit dem geringen Aufwand und der Planungssicherheit eines Standardsystems.

CH20M steht für Effizienz von der Entwicklung bis zur Fertigung und erfüllt konsequent alle Anforderungen an eine zukunftsichere Plattform für moderne Elektronik.

Das System überzeugt dabei besonders durch Skalierbarkeit, Flexibilität, einem hohen Sicherheitsniveau und innovativer Funktionalität in der Anwendung.

Das Portfolio deckt im Endausbau alle markt gängigen Standardraster ab, von der 6,1 mm-Scheibenvariante über 22,5 mm bis zum 67,5 mm-Großraumgehäuse.

Das applikationsorientierte Design wurde aus der Praxis für die Praxis entwickelt - marktgerecht, anwendungsgerecht und zukunftssicher. Die wesentlichen Merkmale sprechen für sich:

- Systematische Modularität - von Kopf (-Platte) bis (Rast-) Fuß
- Hohe Skalierbarkeit - 7 Baubreiten von 6,1 - 67,5 mm!
- Maximale Sicherheit: voreilender Kontakt, unverlierbares Kodiersystem
- Uneingeschränkte Durchgängigkeit - einheitliches Design für alle Rasterbreiten
- Hochkompakte Geometrien - bis zu 4 Anschluss-Ebenen - mit Lösehebel
- Vollständige Prozesssicherheit - SMT/THR-Anschlusselemente in Tape on Reel und optimiertes Leiterplattendesign
- Größtmögliche Effizienz - optimale Flächennutzung auf der Leiterplatte

CH20M - das ist maximale Performance bei geringstmöglichen Aufwand. Ein Quantensprung für Ihre Applikationen!

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1082540000	ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04	Gerätemarkierer, MultiCard, 20 x 6.6 mm, Polyamid 66	4032248845439	200 Stück

ACT20X **ACT20X-2HDI-2SDO-RNC-S**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

[1912130000](#) ESG 8/13.5/43.3 SAI AU


Gerätemarkierer, MultiCard, 4032248541164 5 Stück
13.5 x 8 mm, Polyamid 66

ACT20X ACT20X-2HDI-2SDO-RNC-S


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Schaltsymbol



Schaltbild



Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22 /
Cl. I/II/III, div. 1 gr. A-G



Zone 2 / FM Cl. 1,
div. 2, gr. A-D o safe area