WK 1/4" C6,3 E6,3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Exakt das richtige Drehmoment ist unerlässlich, wenn genaues und effektives Arbeiten sowie hohe Wiederholgenauigkeit gefordert sind.
Die perfekte Aufgabenstellung für die neuen Weidmüller Drehmoment-Schraubendreher mit den ergonomischen Griffen und dem einzigartigen Wechselklingensystem.

- Kompakte und besonders leichte Bauweise
- Drehmomenteinstellung mit Sonderwerkzeug (im Lieferumfang enthalten), ungewollte Verstellung ist ausgeschlossen
- Ergonomische, auf den Drehmomentbereich abgestimmte Griffgrößen
- Werkzeuge stückgeprüft und mit einer Identifikationsnummer gekennzeichnet, 100% Qualitätskontrolle mit Nachweis und Produktbezug
- Klicksignal beim Erreichen des Drehmoments, deutlich hör- und spürbar, keine unnützen Betätigungen
- Wechselklingen aus hochwertigem verschleißfestem Werkzeugstahl
- Alle Werkzeuge erfüllen die Genauigkeitsanforderungen von: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Auslösegenauigkeit +/- 6% des eingestellten Skalenwertes

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9202510000
Typ	WK 1/4" C6,3 E6,3
Ausführung	Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): Klingenstärke (A):
GTIN (EAN)	4032248501649
VPE	1 Stück

WK 1/4" C6,3 E6,3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	160 mm	Nettogewicht	35 g

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC002118	UNSPSC	27-11-28-14
eClass 4.1	21-04-04-02	eClass 5.1	21-04-04-02
eClass 6.0	21-04-92-21	eClass 7.0	21-04-04-90

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Wechselklinge Bithalter C6,3 E6,3
Produktbeschreibung	**Wechselklinge mit Bithalter für Drehmoment-Schraubendreher Abtrieb: 1/4" C6.3 und 1/4" E6.3**

Zulassungen

Zulassungen