

**SAIL-VSCD-10U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller bietet Ventilstecker als Verbindungsleitung mit M12 Steckern und mit freiem Leitungsende an. Der Betriebszustand des Ventilsteckers wird durch ein Anzeigeelement (LED) signalisiert. Die Ventilstecker besitzen alle eine Schutzbeschaltung. Das Weidmüllerlieferprogramm umfasst Ventilstecker der Bauformen A, B, C nach DIN und Industriestandard. Die Schutzart IP 67 wird im gesteckten Zustand erfüllt. Die Abgangsrichtung ist gleichfalls entscheidend. Bei Weidmüller sind 0 Grad Versionen lieferbar, das heißt, die Kabelabgangsrichtung befindet sich beim PE-Kontakt.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">9456241000</a>                         |
| Typ        | SAIL-VSCD-10U                                      |
| Ausführung | Ventilstecker, Kabelende offen - Ventilstecker, CD |
| GTIN (EAN) | 4032248404087                                      |
| VPE        | 1 Stück                                            |

**SAIL-VSCD-10U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 501 g |
|--------------|-------|

**Allgemeine Daten**

|                              |                     |                           |              |
|------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| Aderquerschnitt              | 0,5 mm <sup>2</sup> | Anschlussart              | Buchse       |
| Bauform                      | CD                  | Kabellänge                | 10 m         |
| Kontaktabstand Ventilstecker | 8 mm                | Kontaktbuchsendurchmesser | sonstige     |
| Kontaktmaterial              | CuZn                | Kontakttoberfläche        | verzinnt     |
| Leiteraußendurchmesser       | -                   | Mantelfarbe               | grau         |
| Nennspannung                 | 24 V                | Nennstrom                 | 4 A          |
| Schutzart                    | IP 67               | Temperaturbereich Gehäuse | -25...+85 °C |
| Werkstoff                    | PUR/ PVC            |                           |              |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC000304    | ETIM 3.0   | EC001855    |
| UNSPSC     | 30-21-18-10 | eClass 4.1 | 27-26-07-01 |
| eClass 5.1 | 27-26-07-01 | eClass 6.0 | 27-27-92-18 |
| eClass 7.0 | 27-06-91-90 |            |             |

**Zulassungen**

|             |
|-------------|
| Zulassungen |
|-------------|