

KSE 200**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Best.-Nr. | 9046420000 |
| Typ | KSE 200 |
| Ausführung | Seitenschneider, 2.50 mm, Pianodraht |
| GTIN (EAN) | 4032248357758 |
| VPE | 1 Stück |

KSE 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|---------|-------|
| Länge | 200 mm | Gewicht | 325 g |
| Nettogewicht | 300 g | | |

Technische Daten

| | |
|------------|--------------------|
| Ausführung | mechanisch Einhand |
|------------|--------------------|


Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0 | EC000142 | ETIM 3.0 | EC000142 |
| UNSPSC | 23-17-16-04 | eClass 4.1 | 21-04-20-02 |
| eClass 5.1 | 21-04-03-02 | eClass 6.0 | 21-04-90-90 |
| eClass 7.0 | 21-04-90-90 | | |

Produkthinweise

| | |
|------------------------------|---|
| Hinweistext Technische Daten | (MH) mittelharter Draht; (H) harter Draht; (P) Pianodraht |
| Artikelbeschreibung | VDE-isolierter Kraftseitenschneider 200 mm lang |
| Produktbeschreibung | <p>Seitenschneider nach DIN ISO 5749</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schneiden zusätzlich auf ca. 64 HRC induktiv gehärtet • zum Schneiden weicher Drähte und Pianodraht <p>KSE 160 - KSE 200</p> <ul style="list-style-type: none"> • optimierte Kraftübertragung • schnittkraftoptimierte Präzisionsschneide <p>SE TOP</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit eingelegtem Gelenk • besonders feine Präzisionsschneide |

Zulassungen

| | |
|-------------|---|
| Zulassungen |  |
|-------------|---|

KSE 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

