

**Klippon POK (Polyester-Leergehäuse)  
POK MOPL 1636****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Montageplatten für die Klippon® POK Gehäuse**

Montageplatten aus 2mm Stahlblech, zur längs und quer Befestigung von Tragschienen oder um Bauteilen direkt auf der Montageplatte zu befestigen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | POK MOPL 1636                                                                                                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9510630000</a>                                                                                                                                 |
| Ausführung | Klippon POK (Polyester-Leergehäuse),<br>Montageplatte, Höhe: 143 mm, Breite: 345 mm,<br>Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Stahlblech verzinkt,<br>sonstige, silber |
| GTIN (EAN) | 4008190498269                                                                                                                                              |
| VPE        | 1 Stück                                                                                                                                                    |

## Klippon POK (Polyester-Leergehäuse) POK MOPL 1636

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|                        |        |                      |             |
|------------------------|--------|----------------------|-------------|
| Breite                 | 345 mm | Breite (inch)        | 13,583 inch |
| Höhe                   | 143 mm | Höhe (inch)          | 5,63 inch   |
| Tiefe                  | 1,5 mm | Tiefe (inch)         | 0,059 inch  |
| Befestigungsmaß Breite | 332 mm | Befestigungsmaß Höhe | 76 mm       |
| Nettogewicht           | 538 g  |                      |             |

### Allgemeine Angaben

|                |          |           |                     |
|----------------|----------|-----------|---------------------|
| Materialstärke | 1,5 mm   | Werkstoff | Stahlblech verzinkt |
| Oberfläche     | sonstige |           |                     |

### Allgemeine Angaben Zubehör

|                      |            |                        |                     |
|----------------------|------------|------------------------|---------------------|
| Befestigungsart      | geschraubt | Befestigungsmaß Breite | 332 mm              |
| Befestigungsmaß Höhe | 76 mm      | Materialstärke         | 1,5 mm              |
| Oberfläche           | sonstige   | Werkstoff              | Stahlblech verzinkt |

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000318    | ETIM 4.0   | EC002620    |
| ETIM 5.0   | EC002620    | ETIM 6.0   | EC000213    |
| UNSPSC     | 31-16-23-03 | eClass 5.1 | 27-18-92-07 |
| eClass 6.2 | 27-18-92-61 | eClass 7.1 | 27-18-92-61 |
| eClass 8.1 | 27-18-92-61 | eClass 9.0 | 27-40-06-39 |
| eClass 9.1 | 27-18-92-90 |            |             |

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Downloads

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Broschüre/Katalog | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>        |
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>                |