

Freibleibend bis Auftragsklarheit

Lieferant	Artikelbezeichnung			Artikelnr./EAN	Garantie
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Schmutzwasser-Tauchpumpe (dauerlauffest) DTX 7500 T			30258	24 Monate
		EK-Preis net/net in EURO Zentrallager	EK-Preis in EURO vor Konditionen frei Haus, verteilt	EK-Preis in EURO vor Konditionen Zentrallager	EK-Preis in EURO net/net frei Haus, verteilt
	Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)	Verp. Einheit
	Breite	Tiefe	Höhe	net. / brut.	(Stk.)
	20,0	18,5	31,5	4,4 / 4,7	4
Schmutzwasser-Tauchpumpe (dauerlauffest) DTX 7500 T		Menge / Palette:		100	
		Menge / LKW:		3.300	

Kurzbeschreibung:

Tauchpumpe zum stetigen Umwälzen von Schmutzwasser bis zu einer Korngröße von 22 mm - garantiert dauerlauffest durch keramikbeschichtete Motorwelle. Dank der Verwendung spezieller Komponenten ist diese Pumpe geeignet, auch in aggressivem Milieu (Teiche mit Fischbesatz) zuverlässig ihren Dienst zu versehen. Der Schwimmschalter sorgt für Ein- und Ausschaltautomatik. Zur Umwälzung von Wasser z.B. in Teichen und zur Gestaltung von Bachläufen geeignet. Inklusive neuentwickeltem Trägersystem für horizontale Installation.

Technische Daten:

Motor: 320 Watt
 Förderhöhe / Druck max.: 6 m / 0,6 bar
 Fördermenge max.: 125 l/min / 7.500 l/h
 Pumpengehäuse: Kunststoff, schlagfest
 Mindestabsaugniveau: 25 mm
 Korngröße max.: 22 mm
 max. Eintauchtiefe: 7 m
 Anschlusskabel: 10 m / H05RN-F
 Temperatur max. Medium: 35 °C
 Druckanschluss: 41,91 mm (1 1/4" AG)

Lieferumfang:

- Schlauchanschlußbogen 32 mm
- Multi-Dimensions Anschlussstück IG 39,59 mm (1 1/4") - AG 26,44 mm (3/4") + Schlauchanschluss 28 mm + 33 mm
- mit Trägereinheit zur horizontalen Installation als Bachlaufpumpe
- mit Schutzgitter für Teiche mit Fischbesatz

**Prüfzeichen der Pumpe:**