

**SAK-Reihe
SAKG 54 II**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Das Weidmüller-SAKG-Programm hat folgende Anschlussvarianten:

- Zugbügel-/Flachanschluss als Kombination, Ausführung I
- Flachanschluss, Ausführung II.

Hier sind zwei Arten der Verschraubung vorgesehen:

- a) Schraubensatz mit Gegenmutter
 - b) mit Gewinde in der Stromschiene
- Zugbügelanschluss, Ausführung III.

Der abisolierte Leiter kann ohne weitere Vorbereitung angeschlossen werden.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	0170720000
Typ	SAKG 54 II
Ausführung	SAK-Reihe, Sonderklemme, Bemessungsquerschnitt: 240 mm², Schraubanschluss, KrG, mittelgelb
GTIN (EAN)	4008190064044
VPE	5 Stück

SAK-Reihe SAKG 54 II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	122 mm	Breite	54 mm
Höhe	60,5 mm	Höhe niedrigstbauend	60,5 mm
Gewicht	591 g	Nettogewicht	580,4 g

Temperaturen

Betriebstemperatur		Lagertemperatur	
Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	240 mm ²	Bemessungsspannung	1.000 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV	Nennstrom	415 A
Strom bei max. Leiter	415 A	Normen	IEC 60947-7-1
Verschmutzungsgrad	3		

Bemessungsdaten nach CSA

Zertifikat-Nr. (CSA)	12400-199	Spannung Gr C (CSA)	600 V
Strom Gr C (CSA)	600 A	Leiterquerschnitt max (CSA)	500 kcmil
Leiterquerschnitt min (CSA)	300 kcmil		

Bemessungsdaten nach UL

Zertifikat-Nr. (UR)	E60693VOL1SEC2	Spannung Gr C (UR)	600 V
Strom Gr C (UR)	380 A	Leitergr. Factory wiring max (UR)	500 kcmil
Leitergr. Factory wiring min (UR)	300 kcmil	Leitergr. Field wiring max (UR)	500 kcmil

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart	Schraubanschluss	Anschlussrichtung	seitlich
Anzahl Anschlüsse	1	Klemmbereich, Bemessungsanschluss, min.	10 mm ²
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.	240 mm ²	Klemmschraube	M 16
Anzugsdrehmoment, min.	25 Nm	Anzugsdrehmoment, max.	60 Nm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	kcmil 300	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	kcmil 500

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen	1	Ausführung	Bolzenklemme
Montageart	gerastet	Offene Seiten	offen
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Systemkennwerte

Produktfamilie	SAK-Reihe	Anschlussart	Schraubanschluss
Anschlussrichtung	seitlich	Anzahl der Etagen	1
Anzahl Anschlüsse	1	Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Etagen intern gebrückt	Nein	Tragschiene	TS 32
Abschlussplatte erforderlich	Ja		

**SAK-Reihe
SAKG 54 II**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Werkstoffdaten**

Isolierstoff	KrG	Werkstoff	KrG
Farbe	beige	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000897	ETIM 3.0	EC000897
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 4.1	27-14-11-31
eClass 5.1	27-14-11-31	eClass 6.0	27-14-11-20
eClass 7.0	27-14-11-20		

Produkthinweise

Hinweistext Technische Daten	Leiteranschluss mit Kabelschuhe nach DIN 46234 und DIN 46235 von 70 .. 240 mm²
------------------------------	--

Zulassungen

Zulassungen

**Downloads**

STEP	0170720000_01122_SAKG_54_II_STP.stp
------	---

SAK-Reihe SAKG 54 II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

Neutral



Der **dekafix (DEK)** Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in 5 Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Verbindermarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale Karte, MultiCard oder als Standarddruck in Karten angeboten

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1609801044	DEK 5/5 MC-10 NE WS	Klemmenmarkierer, MultiCard, 5 x 5 mm, Polyamid, Farbe: weiß	4008190397111	1.000 Stück

Montage auf TS 32



Zur Gewährleistung der Fingersicherheit beim Einsatz von Reihenklemmen werden offene Seiten mit Abschlussplatten und Trennwänden abgedeckt, um eine Berührung der stromführenden Teile zu vermeiden.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0205300000	EP 2 SAKG46/32 HP/DBR	, Endplatte, braun, dunkelbeige, 2 mm	4008190171360	10 Stück
0205100000	EP 1 SAKG28/32 HP/DBR	SAK-Reihe, Zubehör, Endplatte, dunkelbraun, 2 mm	4008190087586	10 Stück

**SAK-Reihe
SAKG 54 II****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zubehör**Sonderdruck**

Der **dekafix (DEK)** Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in 5 Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Verbindermarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale Karte, MultiCard oder als Standarddruck in Karten angeboten

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1609810000	DEK 5/5 MC SDR	Klemmenmarkierer, MultiCard, 5 x 5 mm, Polyamid 66, Farbe: nach Kundenwunsch	4008190456597	200 Stück