

**CableLine  
CLI C 1-3 BL/WS - MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm<sup>2</sup> bis maximal 70mm<sup>2</sup> lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | CLI C 1-3 BL/WS - MP                                                |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0252611741</a>                                          |
| Ausführung | CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2,5 - 5 mm, 3 x 4,2 mm, blau |
| GTIN (EAN) | 4008190164515                                                       |
| VPE        | 200 Stück                                                           |

## CableLine CLI C 1-3 BL/WS - MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |        |               |            |
|--------------|--------|---------------|------------|
| Breite       | 4,2 mm | Breite (inch) | 0,165 inch |
| Höhe         | 3 mm   | Höhe (inch)   | 0,118 inch |
| Tiefe        | 5 mm   | Tiefe (inch)  | 0,197 inch |
| Nettogewicht | 0,06 g |               |            |

### Allgemeine Angaben

|                                    |                          |                                |                       |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Art des Aufdrucks                  | Standard                 | Aufdruck                       | -                     |
| Aufdruck-Farbe                     | weiß                     | Aufdruckverfahren              | heiß geprägt          |
| Aufgedruckte Zeichen               | Symbole                  | Ausführung                     | MultiPack             |
| Breite                             | 4,2 mm                   | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                   |
| Einsatztemperaturbereich           | -30...80 °C              | Farbe                          | blau                  |
| Halogene                           | Ja                       | Isolationsdurchmesser, max.    | 5 mm                  |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 6                        | Orientierung des Aufdrucks     | waagrecht             |
| Werkstoff                          | PVC, weich, ohne Cadmium | empfohlene Industrien          | Prozess, Maschinenbau |

### Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                     |                                  |                   |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| Halogene                         | Ja                  | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Leiteraußendurchmesser           | 2,5 - 5 mm        |
| Leiteraußendurchmesser, max.     | 5 mm                | Leiteraußendurchmesser, min.     | 2,5 mm            |

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten          | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                         |
| Produktänderungsmitteilung | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |