

**Klippon POK (Polyester-Leergehäuse)
POK MOPL 2525****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Montageplatten für die Klippon® POK Gehäuse**

Montageplatten aus 2mm Stahlblech, zur längs und quer Befestigung von Tragschienen oder um Bauteilen direkt auf der Montageplatte zu befestigen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	POK MOPL 2525
Best.-Nr.	9510640000
Ausführung	Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Montageplatte, Höhe: 233 mm, Breite: 238 mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, sonstige, silber
GTIN (EAN)	4008190498283
VPE	1 Stück

Klippon POK (Polyester-Leergehäuse) POK MOPL 2525

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	238 mm	Breite (inch)	9,37 inch
Höhe	233 mm	Höhe (inch)	9,173 inch
Tiefe	1,5 mm	Tiefe (inch)	0,059 inch
Befestigungsmaß Breite	227 mm	Befestigungsmaß Höhe	100 mm
Nettogewicht	441 g		

Allgemeine Angaben

Materialstärke	1,5 mm	Werkstoff	Stahlblech verzinkt
Oberfläche	sonstige		

Allgemeine Angaben Zubehör

Befestigungsart	geschraubt	Befestigungsmaß Breite	227 mm
Befestigungsmaß Höhe	100 mm	Materialstärke	1,5 mm
Oberfläche	sonstige	Werkstoff	Stahlblech verzinkt

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Engineering-Daten	STEP