

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./GTIN	Garantie	
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Schmutzwasser-Tauchpumpe Maxima 300 IX	30116	24 Monate	
		4011458301164		
	Masterbox Informationen			
	Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)
	Breite	Tiefe	Höhe	brutto
37,0	24,0	40,5	15,53	2
Artikel Informationen				
Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)	VK-Einheit
Breite	Tiefe	Höhe	net. / brut.	VK-Einheit
23,0	17,7	38,0	6,90 / 7,4	1
Schmutzwasser-Tauchpumpe Maxima 300 IX		Menge / Palette:	80	
		Menge / LKW:	2.640	

Kurzbeschreibung:

Die Maxima 300 IX ist eine robuste Tauchpumpe, deren Motorwelle, Motorkapselung und Pumpengehäuse in Edelstahl ausgeführt sind. Das selbstreinigende Laufrad besteht aus Noryl. Mit dieser Schmutzwassertauchpumpe können Sie Klar- und Schmutzwasser bis 30 mm Korngröße fördern. Die Besonderheit bei dieser Pumpe ist der Pumpenausgang mit Außengewinde für einen unreduzierten Anschluss von Schläuchen für eine Notentwässerung. Durch den arretierbaren Schwimmerschalter kann die Pumpe im manuellen sowie automatischen Betrieb genutzt werden. Die Pumpe ist mit einem wartungsfreien Kondensatormotor mit thermischem Überlastschutz ausgestattet.

Technische Daten:

Motor: 700 Watt
 Förderhöhe / Druck max.: 8 m / 0,8 bar
 Fördermenge max.: 300 l/min / 18.000 l/h
 Pumpengehäuse: Edelstahl
 Mindestabsaugniveau: 40 mm
 Korngröße max.: 30 mm
 max. Eintauchtiefe: 5 m
 Anschlusskabel: 10 m / H07RN-F
 Temperatur max. Medium: 35 °C
 Druckanschluss: 47,80 mm (1½" AG)

Lieferumfang:

- Anschlußbogen: Schlauch 38 mm / Gewinde IG 45,48 mm (1½")
 - Anschlußbogen: Schlauch 32 mm / Gewinde IG 39,59 mm (1¼")
 - Reduzierstück: IG 45,48 mm (1½") - AG 41,91 mm (1¼")

Prüfzeichen:



www.tuv.com
ID 1000000000

