

Freibleibend bis Auftragsklarheit

Lieferant	Artikelbezeichnung			Artikelnr./EAN	Garantie
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Teichaußenfilter			30495	24 Monate
	WDF 10000			4011458304950	
		EK-Preis net/net in EURO Zentrallager	EK-Preis in EURO vor Konditionen frei Haus, verteilt	EK-Preis in EURO vor Konditionen Zentrallager	EK-Preis in EURO net/net frei Haus, verteilt
		 	 	 	
	Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)	Verp. Einheit
	Breite	Tiefe	Höhe	net. / brut.	(Stk.)
	58,00	35,00	38,00	7,4 / 8,5	1
Teichaußenfilter			Menge / Palette:		24
WDF 10000			Menge / LKW:		792

Kurzbeschreibung:

Dieser neuartige Filter ist ein hochwirksames Komplettsystem zur Teichfiltration. Selbstverständlich verfügt dieses Gerät über sämtliche herkömmlichen Filterstufen. Die Besonderheit liegt jedoch in der Realisierung des sogenannten Wet-and-dry-Systems. Dabei wird das vorgefilterte Wasser über eine Abrisskante geführt und dadurch mit Umgebungsluft angereichert. Erstmals wird damit eine professionelle Technologie auch für den Privatanwender angeboten! Daneben verfügt dieses erstklassige Produkt über einen, sonst ebenfalls nur bei deutlich teureren Geräten üblichen Schmutzablasshahn (Ø 25 mm), der einen ungleich höheren Reinigungskomfort bedeutet.

Technische Daten Pumpe:

Motor: 55 Watt
 Förderhöhe max.: 2,5 m
 Fördermenge max.: 2.460 l/h
 Eintauchtiefe max.: 3 m
 Netzanschlußkabel: 10 m / H05RN-F

Technische UV-C-Klärer:

UV-C-Röhre 11 Watt
 Vorschaltgerät: 230 V ~ 50 Hz
 Netzanschlußkabel: 5 m, Sicherheitskabel

Technische Filter:

Teichvolumen max. 10.000 l
 Filtereingang: Ø 25 mm
 Filterausgang: Ø 32 mm
 Filterbehälter: 35 l

Lieferumfang:

Filterbehälter, BIOMEK-Filtermatte, Bioballs, Wet-and-Dry-Einheit, Schmutzablasshahn, UV-Klärer mit Vorschaltgerät, 3 m Zulaufschlauch (Ø 25 mm) und 2 m Ablaufschlauch (Ø 32 mm).


Prüfzeichen der Pumpe:
