

## Klemmenmarkierer DEK 6,5 FS 51-100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Der **dekafix (DEK)** Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in fünf Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Verbindermarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale Karte, MultiCard oder als Standarddruck in Karten angeboten

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">0468260051</a>                                 |
| Typ        | DEK 6,5 FS 51-100                                          |
| Ausführung | Klemmenmarkierer, Karte, 5 x 6.5 mm, Polyamid, Farbe: weiß |
| GTIN (EAN) | 4008190162900                                              |
| VPE        | 500 Stück                                                  |

**Klemmenmarkierer  
DEK 6,5 FS 51-100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |         |        |        |
|--------------|---------|--------|--------|
| Länge        | 5 mm    | Breite | 6,5 mm |
| Nettogewicht | 0,066 g |        |        |

**Markierungen**

|                                    |         |                                |           |
|------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------|
| Aufdruck-Farbe                     | schwarz | Aufdruckverfahren              | MC-Laser  |
| Aufgedruckte Zeichen               | Zahlen  | Brennbarkeitsklasse nach UL94  | V-2       |
| Cadmium                            | Nein    | Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C    |
| Einsatztemperaturbereich, min.     | -40 °C  | Farbe                          | weiß      |
| Halogene                           | Nein    | Leiteraußendurchmesser         |           |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 9       | Orientierung des Aufdrucks     | senkrecht |
| Raster in mm (P)                   | 6,5 mm  | Silikone                       | Nein      |
| Stiftbeschriftbar (Sti)            | Nein    | Werkstoff                      | Polyamid  |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC000761    | ETIM 3.0   | EC000761    |
| UNSPSC     | 30-21-18-07 | eClass 4.1 | 24-19-02-19 |
| eClass 5.1 | 27-14-11-37 | eClass 6.0 | 27-14-11-37 |
| eClass 7.0 | 27-14-11-37 |            |             |

**Zulassungen**

Zulassungen

