

**SAK-Reihe  
SAKS 5/35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Sicherungsklemmen der Weidmüller SAK-Reihe werden  
in 2 unterschiedlichen Bauformen angeboten:

- Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshebel
- Sicherungsklemme mit Schraubkappe

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">0502120000</a>                                                                                                                        |
| Typ        | SAKS 5/35                                                                                                                                         |
| Ausführung | SAK-Reihe, Sicherungs-Reihen клемme,<br>Bemessungsquerschnitt: 16 mm <sup>2</sup> ,<br>Schraubanschluss, KrG, mittelgelb, Direktmontage,<br>TS 35 |
| GTIN (EAN) | 4008190142360                                                                                                                                     |
| VPE        | 20 Stück                                                                                                                                          |

## SAK-Reihe SAKS 5/35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |          |                      |       |
|--------------|----------|----------------------|-------|
| Länge        | 80 mm    | Breite               | 28 mm |
| Höhe         | 66 mm    | Höhe niedrigstbauend | 66 mm |
| Nettogewicht | 108,35 g |                      |       |

### Temperaturen

|                                |        |                                |        |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Betriebstemperatur             |        | Lagertemperatur                |        |
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -60 °C | Dauergebrauchstemperatur, max. | 130 °C |

### Bemessungsdaten

|                        |                    |                    |               |
|------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Bemessungsquerschnitt  | 16 mm <sup>2</sup> | Bemessungsspannung | 400 V         |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV               | Nennstrom          | 63 A          |
| Strom bei max. Leiter  | 63 A               | Normen             | IEC 60947-7-3 |
| Verschmutzungsgrad     | 3                  |                    |               |

### Bemessungsdaten nach CSA

|                             |               |                             |       |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| Zertifikat-Nr. (CSA)        | 12400-159-154 | Spannung Gr C (CSA)         | 600 V |
| Strom Gr C (CSA)            | 63 A          | Leiterquerschnitt max (CSA) | 6 AWG |
| Leiterquerschnitt min (CSA) | 14 AWG        |                             |       |

### Bemessungsdaten nach UL

|                                   |                 |                                   |       |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------|
| Zertifikat-Nr. (UR)               | E60693VOL1SEC10 | Spannung Gr C (UR)                | 600 V |
| Strom Gr C (UR)                   | 40 A            | Leitergr. Factory wiring max (UR) | 6 AWG |
| Leitergr. Factory wiring min (UR) | 14 AWG          | Leitergr. Field wiring max (UR)   | 6 AWG |

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

|                                                                                       |                     |                                                                                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Anschlussart                                                                          | Schraubanschluss    | Abisolierlänge                                                                        | 13 mm               |
| Klingenmaß                                                                            | 1,0 x 5,5 mm        | Anschlussrichtung                                                                     | seitlich            |
| Anzahl Anschlüsse                                                                     | 2                   | Klemmbereich, Bemessungsanschluss, min.                                               | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.                                               | 16 mm <sup>2</sup>  | Klemmschraube                                                                         | M 4                 |
| Anzugsdrehmoment, min.                                                                | 1,2 Nm              | Anzugsdrehmoment, max.                                                                | 2,4 Nm              |
| Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS                                          | 4                   | Lehrdorn nach 60 947-1                                                                | B7                  |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig min. Bemessungsanschluss                        | 1,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig max. Bemessungsanschluss                        | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, Bemessungsanschluss, min.                     | 1,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, Bemessungsanschluss, max.                     | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.                                          | 16 mm <sup>2</sup>  | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.                                          | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, Bemessungsanschluss, min. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, Bemessungsanschluss, max. | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.                                                  | AWG 14              | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.                                                  | AWG 6               |

### Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

|                                                                                               |                     |                                                                                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, min. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, max. | 16 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

## SAK-Reihe SAKS 5/35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### weitere technische Daten

|                               |          |               |               |
|-------------------------------|----------|---------------|---------------|
| Anzahl gleicher Klemmen       | 1        | Einbauhinweis | Direktmontage |
| Montageart                    | gerastet | Offene Seiten | geschlossen   |
| explosionsgeprüfte Ausführung | Nein     |               |               |

### Anzeigeelement

|                                              |                              |    |
|----------------------------------------------|------------------------------|----|
| Betriebsspannung für die Anzeige, max. 400 V | Spannungsart für die Anzeige | AC |
|----------------------------------------------|------------------------------|----|

### Sicherungsklemmen

|                              |          |                                  |            |
|------------------------------|----------|----------------------------------|------------|
| Anzeige                      | ohne LED | Betriebsspannung, max.           | 400 V      |
| Sicherungseinsatz            | E18      | Sicherungshalter (Einsatzträger) | schraubbar |
| Spannungsart für die Anzeige | AC       |                                  |            |

### Systemkennwerte

|                              |           |                                  |                  |
|------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------|
| Produktfamilie               | SAK-Reihe | Anschlussart                     | Schraubanschluss |
| Anschlussrichtung            | seitlich  | Anzahl der Etagen                | 1                |
| Anzahl Anschlüsse            | 2         | Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2                |
| Etagen intern gebrückt       | Nein      | Tragschiene                      | TS 35            |
| Abschlussplatte erforderlich | Nein      |                                  |                  |

### Werkstoffdaten

|              |            |                               |     |
|--------------|------------|-------------------------------|-----|
| Isolierstoff | KrG        | Werkstoff                     | KrG |
| Farbe        | mittelgelb | Brennbarkeitsklasse nach UL94 | V-0 |

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC000899    | ETIM 3.0   | EC000899    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 4.1 | 27-14-11-16 |
| eClass 5.1 | 27-14-11-16 | eClass 6.0 | 27-14-11-16 |
| eClass 7.0 | 27-14-11-16 |            |             |

### Produkthinweise

|                              |                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweistext Technische Daten | Bei Anschluss ab 10 mm² mehrdrähtig und 7adriger AWG - Leiter beträgt das Anzugsdrehmoment 2 Nm |
| Hinweistext Zubehoer         | Trennwand TW HP (2,0) Best. Nr. 0607000000 nur für TS 32                                        |

### Zulassungen

Zulassungen



## SAK-Reihe SAKS 5/35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Zubehör

### AP Abschlussplatten



Die letzte Klemme einer Klemmenleiste muss bis auf wenige Ausnahmen mit einer Abschlussplatte Typ AP abgedeckt werden. Innerhalb einer Klemmenleiste mit verschiedenen großen Klemmen sind ebenfalls Abschlussplatten einzufügen. Die Außenabmessungen der Abschlussplatten entsprechen den Hüllmaßen der zugehörigen Klemme. Die Abschlussplatte wird durch den Endwinkel gehalten.

### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ                  | Ausführung                                               | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------|
| <a href="#">0303680000</a> | AP SAK35/TW SAK16 BL | SAK-Reihe, Zubehör,<br>Abschlussplatte, 1.5 mm,<br>blau  | 4008190025199 | 10 Stück |
| <a href="#">0303660000</a> | AP SAK35/TW SAK16    | SAK-Reihe, Zubehör,<br>Abschlussplatte, 1.5 mm,<br>beige | 4008190110765 | 10 Stück |

### Neutral



Der **dekafix (DEK)** Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in 5 Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Verbindermarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale Karte, MultiCard oder als Standarddruck in Karten angeboten

### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ                 | Ausführung                                                         | GTIN (EAN)    | VPE         |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <a href="#">1609801044</a> | DEK 5/5 MC-10 NE WS | Klemmenmarkierer,<br>MultiCard, 5 x 5 mm,<br>Polyamid, Farbe: weiß | 4008190397111 | 1.000 Stück |

## SAK-Reihe SAKS 5/35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Zubehör

### Neutral



**WS-Markierer** sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.


**WS-Markierer** eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit **Laser**, **PrintJet**, **Plotter** oder **MC-Mobilo** möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ              | Ausführung                                                    | GTIN (EAN)    | VPE       |
|----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <a href="#">1609860000</a> | WS 12/5 MC NE WS | Klemmenmarkierer, MultiCard, 12 x 5 mm, Polyamid, Farbe: weiß | 4008190203481 | 720 Stück |

### für Klemmentyp SAKS 5 und 5/35



Weidmüller bietet dem Anwender von Reihenklemmen der SAK-Reihe ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht.

### Allgemeine Bestelldaten


| Best.-Nr.                  | Typ                  | Ausführung                                            | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------|
| <a href="#">0362100000</a> | P 18/50 D02 WS SAKS5 | Zubehör, Passeinsatz (Sicherungsautomat), 50 A, 11 mm | 4008190081874 | 50 Stück |
| <a href="#">0362000000</a> | P 18/35 D02 SW SAKS5 | Zubehör, Passeinsatz (Sicherungsautomat), 35 A, 11 mm | 4008190070175 | 50 Stück |
| <a href="#">0361800000</a> | P 18/20 D02 BL SAKS5 | Zubehör, Passeinsatz (Sicherungsautomat), 20 A, 11 mm | 4008190106249 | 50 Stück |
| <a href="#">0361900000</a> | P 18/25 D02 GE SAKS5 | Zubehör, Passeinsatz (Sicherungsautomat), 25 A, 11 mm | 4008190091101 | 50 Stück |

## SAK-Reihe SAKS 5/35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Zubehör

### E 18 Größe D 02 mit Kennmelder



Weidmüller bietet dem Anwender von Reihenklemmen der SAK-Reihe ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht.

#### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ         | Ausführung                                      | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------|---------------|----------|
| <a href="#">0361700000</a> | E 18/63A KU | Aktive Komponenten,<br>Schmelzsicherungseinsatz | 4008190083861 | 10 Stück |
| <a href="#">0361500000</a> | E 18/35A SW | Aktive Komponenten,<br>Schmelzsicherungseinsatz | 4008190131005 | 10 Stück |
| <a href="#">0361600000</a> | E 18/50A WS | Aktive Komponenten,<br>Schmelzsicherungseinsatz | 4008190144173 | 10 Stück |
| <a href="#">0361400000</a> | E 18/25A GE | Aktive Komponenten,<br>Schmelzsicherungseinsatz | 4008190080785 | 10 Stück |
| <a href="#">0361300000</a> | E 18/20A BL | Aktive Komponenten,<br>Schmelzsicherungseinsatz | 4008190113131 | 10 Stück |

### Querverbindungsblaschen



60% aller Reihenklemmen werden quer verbunden. Weidmüller bietet ein reichhaltiges Angebot an Lösungsvorschlägen.

#### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ        | Ausführung                                                                         | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| <a href="#">0207800000</a> | QL 2 SAKS2 | SAK-Reihe, Zubehör,<br>Querverbinder, für<br>Querverbindungsblasche,<br>Polzahl: 2 | 4008190144364 | 20 Stück |

## SAK-Reihe SAKS 5/35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Zubehör

### Neutral



**WS-Markierer** sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

**WS-Markierer** eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit **Laser, PrintJet, Plotter** oder **MC-Mobilo** möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ                | Ausführung                                                            | GTIN (EAN)    | VPE       |
|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <a href="#">1778270000</a> | WS 12/3.5 MC NE WS | Klemmenmarkierer,<br>MultiCard, 12 x 3.5 mm,<br>Polyamid, Farbe: weiß | 4032248161041 | 600 Stück |

### Sonderdruck



Der **dekafix (DEK)** Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in 5 Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Verbindermarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale Karte, MultiCard oder als Standarddruck in Karten angeboten

### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ            | Ausführung                                                                            | GTIN (EAN)    | VPE       |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <a href="#">1609810000</a> | DEK 5/5 MC SDR | Klemmenmarkierer,<br>MultiCard, 5 x 5 mm,<br>Polyamid 66, Farbe: nach<br>Kundenwunsch | 4008190456597 | 200 Stück |

## SAK-Reihe SAKS 5/35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Zubehör

### Neutral



Der **dekafix (DEK)** Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in 5 Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Verbindermarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale Karte, MultiCard oder als Standarddruck in Karten angeboten

#### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ                | Ausführung                                                           | GTIN (EAN)    | VPE       |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <a href="#">1720620000</a> | DEK 5/7.5 MC NE WS | Klemmenmarkierer,<br>MultiCard, 5 x 7.5 mm,<br>Polyamid, Farbe: weiß | 4008190362300 | 320 Stück |

### Neutral



**WS-Markierer** sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

**WS-Markierer** eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit **Laser**, **PrintJet**, **Plotter** oder **MC-Mobilo** möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

#### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ                | Ausführung                                                            | GTIN (EAN)    | VPE       |
|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <a href="#">1609920000</a> | WS 12/6.5 MC NE WS | Klemmenmarkierer,<br>MultiCard, 12 x 6.5 mm,<br>Polyamid, Farbe: weiß | 4008190203511 | 540 Stück |

## SAK-Reihe SAKS 5/35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Zubehör

### Neutral



**WS-Markierer** sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

**WS-Markierer** eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit **Laser, PrintJet, Plotter** oder **MC-Mobilo** möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ              | Ausführung                                                          | GTIN (EAN)    | VPE       |
|----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <a href="#">1635000000</a> | WS 10/5 MC NE WS | Klemmenmarkierer,<br>MultiCard, 10 x 5 mm,<br>Polyamid, Farbe: weiß | 4008190261948 | 720 Stück |

### Neutral



**WS-Markierer** sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

**WS-Markierer** eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit **Laser, PrintJet, Plotter** oder **MC-Mobilo** möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ              | Ausführung                                                            | GTIN (EAN)    | VPE       |
|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <a href="#">1773551690</a> | WS 12/6 MC NE OR | Klemmenmarkierer,<br>MultiCard, 12 x 6 mm,<br>Polyamid, Farbe: orange | 4032248143245 | 600 Stück |

## SAK-Reihe SAKS 5/35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Zubehör

### Sonderdruck



**WS-Markierer** sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

**WS-Markierer** eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit **Laser**, **PrintJet**, **Plotter** oder **MC-Mobilo** möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ           | Ausführung                                                                         | GTIN (EAN)    | VPE       |
|----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <a href="#">1640750000</a> | WS 8/5 MC SDR | Klemmenmarkierer,<br>MultiCard, 8 x 5 mm,<br>Polyamid, Farbe: nach<br>Kundenwunsch | 4008190456627 | 144 Stück |