SAK-Reihe
VH 12.5/5/3.5 SAK10-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktbild



Abbildung ähnlich

Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie
Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VH 12.5/5/3.5 SAK10-2.5
Best.-Nr.	0300800000
Ausführung	SAK-Reihe, Verbindungshülse, für Querverbindungslasche, Polzahl:
GTIN (EAN)	4008190056179
VPE	50 Stück

Weidmüller

SAK-Reihe
VH 12.5/5/3.5 SAK10-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	5 mm	Breite (inch)	0,197 inch
Höhe	5 mm	Höhe (inch)	0,197 inch
Tiefe	12,5 mm	Tiefe (inch)	0,492 inch
Nettogewicht	1,04 g	Durchmesser	5,5 mm

Temperaturen

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C		

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Maße

Durchmesser	5,5 mm	Versatz TS 32	32,5 mm

Systemkennwerte

Ausführung	für Querverbindungslasche

Werkstoffdaten

Werkstoff	Kupfer	Farbe	grau

weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Zulassungen

ROHS	Konform

Downloads

Engineering-Daten	STEP