

**Gehäuse
SFNS5 VKMU M5 SW15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ideal geeignet für die Energie- und Prozessindustrie und das Transportwesen ist die Klippon® STB Gehäusereihe die perfekte Ergänzung zu unserem bestehenden Klippon Gehäuse Portfolio. Gehäuse dieser Reihe sind nach internationalen Standards wie z.B. EN62208 und EN60079-0/7 (ATEX) zugelassen.

Merkmale:

- Eine hochtemperaturbeständige Dichtung als Standard - erhöhter Temperaturbereich -50°C bis +100°C(+120°C auf Anfrage)
- zugelassen nach ATEX, IECEx, cULus, Lloyds Register, Germanischer Lloyd, GOST
- Flexible Befestigungsoptionen der internen Tragschiene
- IP Schutz von IP66
- Eine sichere, dauerhafte Funktion der Dichtung ist durch einen Kompressionsschutz der Dichtung sichergestellt.
- Erdungsbolzen im Gehäusedeckel und -unterteil
- Gelaserte Schweißnähte für erhöhte Qualität
- Bereits fertig angeschweißte Montagefüße garantieren eine optimale Gehäuseinstallation

Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse- entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	0433500000
Typ	SFNS5 VKMU M5 SW15
Ausführung	STB Gehäuse-Geschützte Baugruppen, Befestigungsmutter, Einbauszubehör, Stahl verzinkt
GTIN (EAN)	4008190494520
VPE	20 Stück

**Gehäuse
SFNS5 VKMU M5 SW15**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	7,9 g
--------------	-------

Allgemeine Angaben

Werkstoff	Stahl verzinkt	Schutzart	IP 66
-----------	----------------	-----------	-------

Allgemeine Angaben Zubehör

Befestigungsart	geschraubt	Werkstoff	Stahl verzinkt
-----------------	------------	-----------	----------------

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000318	ETIM 3.0	EC000318
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 4.1	27-14-12-96
eClass 5.1	27-18-92-07	eClass 6.0	27-14-91-07
eClass 7.0	27-14-91-07		

Zulassungen

Zulassungen
