

**W-Reihe  
WQV 6/6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Produktbild****Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie**

Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| Typ        | WQV 6/6                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1062670000</a>                      |
| Ausführung | W-Reihe, Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 6 |
| GTIN (EAN) | 4008190261771                                   |
| VPE        | 50 Stück                                        |

## W-Reihe WQV 6/6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Breite       | 7,6 mm  | Breite (inch) | 0,299 inch |
| Höhe         | 45,7 mm | Höhe (inch)   | 1,799 inch |
| Tiefe        | 18 mm   | Tiefe (inch)  | 0,709 inch |
| Nettogewicht | 9,92 g  |               |            |

### Temperaturen

|                                |               |                                |        |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|--------|
| Lagertemperatur, max.          | 40 °C         | Lagertemperatur, min.          | 10 °C  |
| Lagertemperatur                | 10 °C...40 °C | Dauergebrauchstemperatur, min. | -60 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, max. | 130 °C        |                                |        |

### Bemessungsdaten

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 57 A |
|-----------|------|

### Maße

|                  |      |
|------------------|------|
| Raster in mm (P) | 8 mm |
|------------------|------|

### Querverbinder

|                           |      |                         |               |
|---------------------------|------|-------------------------|---------------|
| Anzahl gebrückter Klemmen | 6    | Anzugsdrehmomentbereich | 0,5...1,0 Nm  |
| Bemessungsstrom mehrpolig | 57 A | Befestigungsschraube    | Querverbinder |
|                           |      | Typ                     |               |

### Systemkennwerte

|            |             |                                  |            |
|------------|-------------|----------------------------------|------------|
| Ausführung | für Klemmen | Anzugsdrehmoment (Querverbinder) | 0,5...1 Nm |
|------------|-------------|----------------------------------|------------|

### Werkstoffdaten

|                                |       |       |      |
|--------------------------------|-------|-------|------|
| Werkstoff                      | PA 66 | Farbe | gelb |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0   |       |      |

### weitere technische Daten

|                 |            |               |               |
|-----------------|------------|---------------|---------------|
| Befestigungsart | geschraubt | Einbauhinweis | Direktmontage |
|-----------------|------------|---------------|---------------|

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## W-Reihe WQV 6/6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Anwenderdokumentation      | <a href="#">Beipackzettel_WQV.pdf</a>                                  |
| Broschüre/Katalog          | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                                    |
| Engineering-Daten          | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                               |
| Engineering-Daten          | <a href="#">STEP</a>                                                   |
| Produktänderungsmitteilung | <a href="#">TI_910_WDU_6_SL_combination_of_accessories_20170517_BL</a> |