



Vielen Dank für das Vertrauen, das Du uns mit dem Kauf des BEHRINGER ULTRA METAL UM300 entgegengebracht hast. Dieses hochqualitative Effektpedal ist mit einer "Dual-Gain"-Schaltung versehen, um superfetten, röhrenähnlichen Distortion Sound mit endlosem Sustain zu erzeugen. Dank zahlreicher Features erreichst Du die extremsten, angesagtesten Hard Rock und Heavy Metal Distortion Sounds.

## 1. BEDIENUNGSELEMENTE



Oberseitenansicht

- 1 Der *DIST(ortion)*-Regler bestimmt die Intensität des Distortion-Effekts.
- 2 Der *HIGH*-Regler ermöglicht eine Anhebung/Absenkung der hohen Frequenzen.
- 3 Mit dem *LOW*-Regler kannst Du die tiefen Frequenzen anheben/absenken.
-  **Achtung! Extreme Distortion- und EQ-Einstellungen erhöhen das Grundrauschen und verursachen eventuell unangenehme Schwingungen.**
- 4 Die zwei *MID FREQ(ueency)*-Regler erlauben die Absenkung/Anhebung eines wählbaren Mittenfrequenzbereichs. Der obere Regler dient dabei zum anheben und absenken der Mittenfrequenzen. Der untere Regler bestimmt die Mittelfrequenz des beeinflussten Mittenbereichs (von 200 Hz bis 5 kHz).
- 5 Der *LEVEL*-Regler bestimmt die Ausgangslautstärke.
- 6 Die *ON/BATT*-LED leuchtet, sobald der Effekt aktiviert ist. Zusätzlich kannst Du den Batteriezustand überprüfen.
- 7 Der Fußschalter dient zum Aktivieren/Deaktivieren des Effekts.
- 8 Die 6,3-mm *IN*-Monoklinkenbuchse dient zum Anschluss des Instruments.
- 9 Die 6,3-mm *OUT*-Monoklinkenbuchse leitet das Signal an Deinen Verstärker weiter.

Der *DC IN*-Anschluss rechts am Gerät dient zum Anschluss eines 9 V Adapters (nicht im Lieferumfang enthalten).

Das **BATTERIEFACH** befindet sich unter dem Fußschalter. Um die Batterie einzubauen oder auszutauschen, drücke die Gelenke vorsichtig zusammen und entferne das Pedal. Achte darauf, das Gerät nicht zu zerkratzen.

 **Der UM300 hat keinen On/Off-Schalter. Der UM300 ist betriebsbereit, sobald ein Kabel in der IN-Buchse steckt. Ziehe den Stecker aus der IN-Buchse, wenn der UM300 nicht in Gebrauch ist. So verlängerst Du die Lebensdauer der Batterie.**

Die **SERIENNUMMER** befindet sich auf der Unterseite des Geräts.

## 2. GARANTIE

Unsere derzeitigen Garantiebedingungen erfährst Du unter <http://www.behringer.com>.

## 3. TECHNISCHE DATEN

<b>In</b>	Anschluss	6,3-mm Monoklinkenanschluss
	Impedanz	500 k $\Omega$
<b>Out</b>	Anschluss	6,3-mm Monoklinkenanschluss
	Impedanz	1 k $\Omega$
<b>Stromversorgung</b>		9 V $\equiv$ , 100 mA reguliert BEHRINGER PSU-SB
	USA/Kanada	120 V~, 60 Hz
	U.K./Australien	240 V~, 50 Hz
	China/Korea	220 V~, 50 Hz
	Europa	230 V~, 50 Hz
	Japan	100 V~, 50 - 60 Hz
<b>Netzanschluss</b>		2-mm DC-Anschluss, Center negativ
<b>Batterie</b>		9 V Typ 6LR61
<b>Leistungsaufnahme</b>		30 mA
<b>Abmessungen (H x B x T)</b>		ca. 54 mm x 70 mm x 123 mm
<b>Gewicht</b>		ca. 0,33 kg

Die Fa. BEHRINGER ist stets bemüht, den höchsten Qualitätsstandard zu sichern. Erforderliche Modifikationen werden ohne vorherige Ankündigung vorgenommen. Technische Daten und Erscheinungsbild des Geräts können daher von den genannten Angaben oder Abbildungen abweichen.

## 4. SICHERHEITSHINWEISE

Betriebe das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder Wärmequellen. Verwende bitte nur autorisiertes Zubehör. Führe bitte keinerlei Reparaturen am Gerät eigenständig durch. Reparaturen sind nur von qualifiziertem Fachpersonal vorzunehmen, **insbesondere bei Beschädigungen des Netzkabels oder Netzsteckers.**

Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Die hier abgebildeten oder erwähnten Namen anderer Firmen, Institutionen oder Publikationen und deren jeweilige Logos sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung stellt in keiner Form eine Beanspruchung des jeweiligen Warenzeichens oder das Bestehen einer Verbindung zwischen den Warenzeicheninhabern und BEHRINGER dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Angaben übernimmt BEHRINGER keinerlei Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. BEHRINGER-Produkte sind nur über autorisierte Händler erhältlich. Distributoren und Händler sind keine Handlungsbevollmächtigten von BEHRINGER und haben keinerlei Befugnis, BEHRINGER in irgendeiner Weise, sei es ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Firma BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH gestattet. BEHRINGER® ist ein eingetragenes Warenzeichen.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

© 2006 BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH.

BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,

47877 Willich-Münchheide II, Deutschland.

Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903