

**TERMSERIES
TOS 24VDC 230VAC1A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**TERMSERIES Solid-State-Relais Kompletต์module 24...230**

V AC 1 A Ausgangsvarianten

bestehend aus, einem Solid-State-Relais und einem

Sockel, mit AC-/DC-/UC-Eingang,

in verschiedenen Ausführungen:

- mit Schraubanschluss
- in 6,4 mm Baubreite
- wahlweise mit Multispannungseingang 24...230 V UC
- mit verschiedenen Schutzbeschaltungen
im Eingang (Freilaufdiode, RC-Gleid)
- Auswerfer mit Lichtleitgeometrie (Statusanzeige)

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1127410000
Typ	TOS 24VDC 230VAC1A
Ausführung	TERMSERIES, Solid-State Relais, Nennsteuerspannung: 24 V DC $\pm 20\%$, Nennschaltspannung: 24 V AC ... 250 V AC, Nennschaltstrom: min. 20 mA / max. 1 A, Schraubanschluss
GTIN (EAN)	4032248908967
VPE	10 Stück

TERMSERIES TOS 24VDC 230VAC1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	6,4 mm	Höhe	90 mm
Tiefe	88 mm	Gewicht	34 g
Nettogewicht	34 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-20 °C...+60 °C	Lagertemperatur	-40 °C...+70 °C
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ausfallwahrscheinlichkeit

MTTF	4.439 Years
------	-------------

Anschlussdaten

Klemmbereich, Bemessungsanschluss	1,5 mm ²	Klemmbereich, Bemessungsanschluss, min.	0,14 mm ²
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.	1,5 mm ²	Abisolierlänge Bemessungsanschluss	8 mm

Steuerseite

Nennsteuerspannung	24 V DC $\pm$ 20 %	Nennsteuerstrom	10 mA DC ($\pm$ 20 %)
Nennleistung	260 mW	Eingangsfrequenz	3 Hz
Einschaltspannung	$\geq$ 15 V DC	Ausschaltspannung	$\leq$ 15 V DC
Schutzschaltung Steuerseite	Verpolungsschutz, integrierte Freilaufdiode	Statusanzeige Steuerseite	LED grün

Lastseite

Nennschaltspannung	24 V AC ... 250 V AC	Dauerstrom	1 A
Nennschaltstrom	min. 20 mA / max. 1 A	Einschaltverzögerung	< 11 ms
Ausschaltverzögerung	< 11 ms	Leckstrom	< 10 μ A
Schutzschaltung Lastseite	Nein	Spannungsfall bei max. Last	$\leq$ 1,6 V
Kurzschlussfest	Nein		

Allgemeine Daten

Solid-State Typ	Triac (Nullspannungsschaltend)	Leiter-Anschluss technik	Schraubanschluss
Feuchtigkeit	5...95 % rel. Feuchte $T_u = 40$ °C, keine Betauung	Normen	DIN EN 50178

Isolationskoordination

Bemessungsspannung	300 V	Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite	$\geq$ 5,5 mm
Spannungsfestigkeit zur Tragschiene	4 kV _{eff} / 1 Min.	Stehstoßspannung	6 kV (1,2/50 μ s)
Verschmutzungsgrad	2	Überspannungskategorie	III

erweiterte Angaben Zulassungen

Normen	DIN EN 50178
--------	--------------

TERMSERIES TOS 24VDC 230VAC1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Klassifikationen

eClass 6.0	27-27-09-90	eClass 7.0	27-27-09-90
------------	-------------	------------	-------------

Zulassungen

Zulassungen



Downloads



Konformitätserklärung	K438_10_12.pdf
PDF	Installationsanleitung
3D Modell	

TERMSERIES TOS 24VDC 230VAC1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Schaltbild



TERMSERIES TOS 24VDC 230VAC1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

Neutral



WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit **Laser**, **PrintJet**, **Plotter** oder **MC-Mobilo** möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1818400000	WS 10/6 MC M NE WS	Klemmenmarkierer, MultiCard, 10 x 6 mm, Polyamid, Farbe: weiß	4032248310876	600 Stück

Querverbinder



TERMSERIES Zubehör umfasst:

- Ersatzrelais
- Sockel
- Trennwände
- Querverbindungen
- Einspeisemodule

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1390350000	ZQV 1.5N/R6.4/10 BL	TERMSERIES, Querverbinder, Anzahl Kontakte: 10, AgNi, Dauerstrom: 17,5 A, UL: 10 A, Steckanschluss	4050118190793	10 Stück
1193680000	ZQV 1.5N/R6.4/10 GE	TERMSERIES, Querverbinder, Anzahl Kontakte: 10, AgNi, Dauerstrom: 17,5 A, UL: 10 A, Steckanschluss	4032248976454	10 Stück
1391610000	ZQV 1.5N/R6.4/19 RT	TERMSERIES, Querverbinder, Anzahl Kontakte: 19, AgNi, Dauerstrom: 17,5 A, UL: 10 A, Steckanschluss	4050118191783	10 Stück
1391640000	ZQV 1.5N/R6.4/10 RT	TERMSERIES, Querverbinder, Anzahl Kontakte: 10, AgNi,	4050118191660	10 Stück

Erstellungs-Datum 21. Februar 2013 00:46:01 MEZ

TERMSERIES TOS 24VDC 230VAC1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

	Dauerstrom: 17,5 A, UL: 10 A, Steckanschluss	
1391630000 ZQV 1.5N/R6.4/10 SW	TERMSERIES, Querverbinder, Anzahl Kontakte: 10, AgNi, Dauerstrom: 17,5 A, UL: 10 A, Steckanschluss	4050118191776 10 Stück
1391600000 ZQV 1.5N/R6.4/19 SW	TERMSERIES, Querverbinder, Anzahl Kontakte: 19, AgNi, Dauerstrom: 17,5 A, UL: 10 A, Steckanschluss	4050118191806 10 Stück
1391620000 ZQV 1.5N/R6.4/19 BL	TERMSERIES, Querverbinder, Anzahl Kontakte: 19, AgNi, Dauerstrom: 17,5 A, UL: 10 A, Steckanschluss	4050118191813 10 Stück
1193690000 ZQV 1.5N/R6.4/19 GE	TERMSERIES, Querverbinder, Anzahl Kontakte: 19, AgNi, Dauerstrom: 17,5 A, UL: 10 A, Steckanschluss	4032248976645 10 Stück
1193670000 ZQV 1.5N/R6.4/2 GE	TERMSERIES, Querverbinder, Anzahl Kontakte: 2, AgNi, Dauerstrom: 17,5 A, UL: 10 A, Steckanschluss	4032248976638 10 Stück

Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips

Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, Abtrieb nach ISO 8764-PH, Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff



Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9008470000	SDK PH0	Schraubendreher, Klingenlänge: 60 mm	4032248056460	1 Stück

TERMSERIES TOS 24VDC 230VAC1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

Schraubendreher



Immer der richtige Dreh:

Weidmüller Schraubendreher-Werkzeuge sind das Ergebnis einer konsequenten Griffkonzeption, das sowohl die menschliche Hand als auch unterschiedliche Arbeitsanforderungen berücksichtigt.

Für jede Schraube die passende Klinge - in vier Griffgrößen

Die Vorteile liegen auf der Hand:

- Anwenderfreundlich: ergonomische Griffgestaltung für ermüdungsfreies Arbeiten
- Anschlussoptimiert: die passende Klinge und die richtige Griffgröße für ein optimales Drehmoment
- Prozesssicher: eine noch einfachere Bedienung für eine noch schnellere Verdrahtung

Das Resultat: Rationelles und fachgerechtes Arbeiten.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9008330000	SDS 0.6X3.5X100	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm	4032248056286	1 Stück

24...230 V AC 1 A Ausgangsvarianten



TERMSERIES Zubehör umfasst:

- Ersatzrelais
- Sockel
- Trennwände
- Querverbindungen
- Einspeisemodule

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
4061210000	SSS RELAIS 24V/230V 1AAC	Solid-State Relais, Nennsteuerspannung: 18 V DC... 24 V DC ...30 V DC , Nennschaltspannung: 24...240 V AC, Nennschaltstrom: 1 A, Steckanschluss	4032248643813	20 Stück

TERMSERIES TOS 24VDC 230VAC1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

Einspeisemodul



TERMSERIES Zubehör umfasst:

- Ersatzrelais
- Sockel
- Trennwände
- Querverbindungen
- Einspeisemodule

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1240790000	TXZ SUPPLY	TERMSERIES, Einspeisemodul, Anzahl Kontakte: 5, AgNi, Dauerstrom: 10 A, Zugfederanschluss	4050118028164	10 Stück
1240780000	TXS SUPPLY	TERMSERIES, Einspeisemodul, Anzahl Kontakte: 5, AgNi, Dauerstrom: 10 A, Schraubanschluss	4050118028140	10 Stück

Trennwand



TERMSERIES Zubehör umfasst:

- Ersatzrelais
- Sockel
- Trennwände
- Querverbindungen
- Einspeisemodule

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1240800000	TW TXS/TXZ R3.2	TERMSERIES, Trennwand	4050118028188	10 Stück