

CH20M CH20M12 S PSCSC BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Effizienz, Flexibilität und Design in Bestform - der Maßanzug von der Stange

Skalierbarkeit, individuelles Design und Kosteneffizienz - hohe Flexibilität ist, neben innovativer Funktionalität, ein wesentliches Kriterium bei der Wahl des Gehäusekonzeptes. Wählen Sie also maximale Performance bei geringstmöglichem Aufwand. Das modulare Elektronikgehäuse CH20M12 ist die "Kleine" unter den "Großen" Gehäuselösungen für kompakte Elektronikapplikationen.

Das gesamte System überzeugt - neben Skalierbarkeit, Flexibilität, einem hohen Sicherheitsniveau sowie innovativer Funktionalität in der Anwendung - durch applikations- und praxisgerechte Details:

- **Zeitsparende Installation** aufgrund von Features wie "Wire ready" oder dem universellen Multi-Tool-Schraubkopf
- **Anwendergerechte Bedienung** durch klare und dauerhafte Markierung plus zusätzliche Beschriftbarkeit, integriertem Lösebügel oder transparentem Cover
- **Maximale Störsicherheit** durch ESD-sichere Konstruktion mit weit ineinander greifenden Modul-Fügekanten aus Hochleistungskunststoff
- **Hohe Betriebssicherheit** durch einzigartige AutoSet-Codierung sowie beidseitige Fingersicherheit bei Buchsen- und Stiftleiste

CH20M - der kompakte Name für das flexibelste System im Markt steht nicht nur für "Component Housing IP20 Modular".

CH20M steht für Effizienz und Innovation beim Design, bei der Fertigung und in der Anwendung.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Best.-Nr. | 1104210000 |
| Typ | CH20M12 S PSCSC BK |
| Ausführung | Elektronikgehäuse, CH20M schwarz, Seitenelement, Breite: 12.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248878772 |
| VPE | 14 Stück |

Datenblatt

**CH20M
CH20M12 S PSCSC BK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|-------|-----------|--------------|---------|
| Länge | 105,49 mm | Breite | 12,5 mm |
| Höhe | 22,83 mm | Nettogewicht | 7,76 g |

Systemkennwerte

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------------------------|------|
| Ausführung | Seitenelement | Anzahl Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Anschlußebenen | 1 | Anzahl der LP pro Modul | 1 |
| Kontakt zur Tragschiene | Nein | Vergießbarkeit | Nein |

Werkstoffdaten

| | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL94 | V-0 | Isolierstoff | PA 66 GF 30 |
| Farbe | schwarz | Dauergebrauchstemperatur, min. | -30 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, max. | 85 °C | | |

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| eClass 6.0 | 27-18-09-90 | eClass 7.0 | 27-18-27-02 |
|------------|-------------|------------|-------------|

Zulassungen

Zulassungen

Datenblatt

CH20M
CH20M12 S PSCSC BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

