



4/8 ohm IP44

**OMNITRONIC NOH Druckkammerhorn**

Druckkammerlautsprecher

- Feuchtigkeitgeschützt
- 8-Ohm-Lautsprechersystem
- Aluminiumgehäuse

Best.-Nr. 80710951 ..... NOH-15R  
 Best.-Nr. 80710953 ..... NOH-40R  
 Best.-Nr. 80710958 ..... NOH-30R

**Technische Daten:**

Gerät:	NOR-15R	NOR-40R	NOR-30R
Nennleistung:	15 W RMS	40 W RMS	30 W RMS
Impedanz:	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Kennschalldruck (1 W, 1 m):	101 dB	106 dB	110 dB
Frequenzbereich:	500 Hz - 5 kHz	300 Hz - 3 kHz	300 Hz - 8 kHz
Maße (D x L):	210 x 210 mm	400 x 345 mm	310 x 295 mm
Gewicht:	1 kg	2,5 kg	1 kg



4/8 ohm IP44

**OMNITRONIC NOH Druckkammerhorn**

Druckkammerlautsprecher

- Feuchtigkeitgeschützt
- 8-Ohm-Lautsprechersystem
- Aluminiumgehäuse

Best.-Nr. 80710954 ..... NOH-25S  
 Best.-Nr. 80710955 ..... NOH-35S  
 Best.-Nr. 80710956 ..... NOH-40S

**Technische Daten:**

Gerät:	NOH-25S	NOH-35S	NOH-40S
Nennleistung:	25 W RMS	35 W RMS	40 W RMS
Impedanz:	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Kennschalldruck (1 W, 1 m):	100 dB	102 dB	105 dB
Frequenzbereich:	400 Hz - 4 kHz	400 Hz - 5 kHz	340 Hz - 4 kHz
Maße (L x B x H):	200 x 155 x 205 mm	280 x 190 x 240 mm	345 x 287 x 260 mm
Gewicht:	1 kg	1 kg	2 kg

IP44 100V

Best.-Nr. 80710811 ..... HS-35  
 Best.-Nr. 80710821 ..... HS-45

**OMNITRONIC HS Druckkammerlautsprecher**

Druckkammerlautsprecher

- Wetterfestes ABS-Kunststoffgehäuse (IP 56)
- Schwenkbarer Haltebügel



**Technische Daten:**

Gerät:	HS-35	HS-45
Eingangsspannung:	100 V	100 V
Nennleistung:	7,5 W, 15 W RMS	15 W, 30 W RMS
Max. Schalldruck:	105 dB (1 m)	108 dB
Frequenzbereich:	400 Hz - 5 kHz	350 Hz - 8 kHz
Schutzart:	IP 56	IP 56
Maße (L x B x H):	232 x 228 x 281 mm	305 x 325 x 325 mm
Gewicht:	1,4 kg	2 kg