



Lautsprecherkabel CPL _ LP 25

Länge

1.50

5.00

10.00

BestNr.


CPL 1.5 LP 25


CPL 5 LP 25

CPL 10 LP 25

Mantelfarben







Technische Daten	Technical data	Lautsprecherleitung
------------------	----------------	---------------------

Bestellnummer	Part No.	CLS 225 SW-GR-WHI
---------------	----------	-------------------

Mechanische Daten

Leiterquerschnitt
 Leiteraufbau
 Leiterisolation
 Adernanordnung
 Paarschirm / Schirm

Mechanical data

Conductor area
 Composition of conductor
 Conductor isolation
 Composition of cores
 Pair screen / screen

2,5 mm²
 140 x 0,15 mm Cu blank / bare copper
 PVC
 2 verdrehte Adern / 2 twisted cores
 kein Schirm / no screen

Gesamtmantel
 Gesamtdurchmesser
 Gewicht

Overall jacket
 Overall diameter
 Weight

PVC black, grey, white
 7,8 ± 0,2 mm
 105 g / m

Betriebstemperatur
 bewegt
 unbewegt

Working temperatur
 mobile
 fixed

(-5 °C) - (+70 °C)
 (-20 °C) - (+70 °C)

min. Biegeradius
 bewegt
 unbewegt

min. Bending radius
 mobile
 fixed

10 x Gesamtdurchmesser / overall diameter = ~ 80 mm
 5 x Gesamtdurchmesser / overall diameter = ~ 40 mm

Brandlast

thermal load

0,31 kWh / m (~1,1 MJ / m)

Elektrische Daten

Leiterwiderstand
 Kapazität (Leiter/Leiter)
 Kapazität (Leiter/Schirm)
 Prüfspannung

Electrical data

Conductor resistance
 Capacity (cond./cond.)
 Capacity (cond./screen)
 Test voltage

8 Ω / km

 2000 V eff.