



ROADINGER Stahl-Rack SR-19

Die ultimative Lösung für alle Festinstallationen

- Gestanzte Rackschienen vorne und hinten
- Integrierte Stützschiene in den Seitenteilen für schwere Geräte wie Endstufen
- Käfigmuttern, Schrauben und Plastikscheiben sind im Lieferumfang enthalten
- Einbautiefe 41 cm
- In verschiedenen Höheneinheiten erhältlich (1 HE = 44 mm)

Best.-Nr. 30103163	4HE
Best.-Nr. 30103164	6HE
Best.-Nr. 30103166	8HE
Best.-Nr. 30103168	10HE
Best.-Nr. 30103170	12HE
Best.-Nr. 30103171	14HE
Best.-Nr. 30103172	16HE
Best.-Nr. 30103190	18HE
Best.-Nr. 30103195	20HE
Best.-Nr. 30103196	22HE
Best.-Nr. 30103198	24HE
Best.-Nr. 30103210	30HE
Best.-Nr. 30103215	36HE
Best.-Nr. 30103220	40HE

Technische Daten:

Gerät:	4 HE	6 HE	8 HE	10 HE	12 HE	14 HE	16 HE	18 HE	20 HE	22 HE	24 HE	30 HE	36 HE	40 HE
Maximalbelastung:	50 kg	50 kg	50	50 kg	50 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	150 kg	150 kg
Außenmaße (BxTxH):	560 x 450 x 280 mm	560 x 450 x 340 mm	560 x 450 x 450 mm	560 x 450 x 580 mm	560 x 450 x 660 mm		560 x 450 x 840 mm	560 x 450 x 960 mm	560 x 450 x 1050 mm		560 x 450 x 1240 mm	560 x 450 x 1560 mm	560 x 450 x 1760 mm	560 x 450 x 1940 mm
Gewicht:	8,5 kg	10,5 kg	11 kg	15 kg	16 kg	17 kg	20 kg	22,5 kg	25 kg	24 kg	28 kg	34 kg	36 kg	46,5 kg



ROADINGER Stahlschrank SRT-19, mit Tür

Praktisch, stabil und mobil

- Abschließbare Fronttür mit Acrylglasplatte
- Seitenwände und Rückwand herausnehmbar
- 2 aktive Deckeneinbaulüfter mit Schalter
- 4 Lenkrollen
- 4 Nivellierfüße
- Boden mit Ausbrüchen für Kabeleinführung
- 1 Einbauboden
- 2 Rackblenden (1 HE und 2 HE)
- 6-fache schaltbare Steckdosenleiste
- In verschiedenen Höheneinheiten erhältlich (1 HE = 44 mm)

Best.-Nr. 30103288	6HE
Best.-Nr. 30103290	10HE
Best.-Nr. 30103292	12HE
Best.-Nr. 30103294	16HE
Best.-Nr. 30103300	20HE
Best.-Nr. 30103304	28HE
Best.-Nr. 30103320	35HE
Best.-Nr. 30103330	40HE

Technische Daten:

Gerät:	6 HE	10 HE	12 HE	16 HE	20 HE	28 HE	35 HE	40 HE
Maximalbelastung:	100 kg	100 kg	100 kg	150 kg	150 kg	150 kg	200 kg	200 kg
Breite:	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Tiefe:	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Außenhöhe:	360 mm	720 mm	810 mm	890 mm	1160 mm	1510 mm	1820 mm	2060 mm
Gewicht:	18 kg	19 kg	36 kg	44 kg	60 kg	61 kg	55 kg	74 kg



Best.-Nr. 30103060

OMNITRONIC Rackwagen 12HE/10HE schwenkbar auf Rollen

Die Lösung für Festinstallationen

- Sehr stabiles Stahl-Rahmengestell
- Oberer Bereich schwenkbar mit 12 HE Montagemöglichkeit für 483-mm-Geräte (19")
- Rahmenunterteil mit 10 HE für waagrecht zu montierende Geräte
- 4 Rollen, davon 2 mit Bremse



Best.-Nr. 30103042

OMNITRONIC ELR-12/17 Laptop-Ständer

Praktisches und flexibles Tool für unterwegs

- Stabiles Stahl-Rahmengestell für alle gängigen Laptop-Formate 30-43 cm (12-17")
- Einstellbare Höhe: 24 cm, 26 cm, 28 cm und 30 cm

Technische Daten:

Maximalbelastung:	5 kg
Minimale Aufbaugröße (LxBxH):	265 x 235 x 235 mm
Max. Aufbaugröße (LxBxH):	265 x 235 x 315 mm
Gewicht:	1,4 kg