

**OMNIMATE Housing - Serie CH20M
CH20M BUS-PROFIL TS 35X7.5/750**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktbild

Stromversorgungsadaptermodule zur separaten
Einspeisung und Verteilung der Versorgungsspannung für
die

ACT20 Series/ MICROSERIES Signalwandler.

Die 22,5/ 6,1 mm breiten Einspeisemodule werden direkt
neben den Analogsignalwandlern montiert, dabei wird
die 24 VDC Versorgungsspannung optional über den
Tragschienenbus CH20M (ACT20- Series) oder einfach
über steckbare ZQV 4N Querverbindungen
(MICROSERIES) gebrückt.

Zusätzlich erkennt das ACT20-Feed-In-PRO-S Fehler, von
jedem auf dem CH20 BUS- Profil montierten Gerät

Das integrierte Statusrelais sendet im Fehlerfall einen
Sammelalarm an die externe Steuerung. Weiterhin können
zwei Netzteile als primäre und Backup Versorgung am
ACT20 Feed-In PRO-S angeschlossen werden. Eine
100% ige Redundanzversorgung ist über zwei, auf dem
CH20 BUS- Profil montierte, Feed- In Module realisier-
bar. Drei LED´s zeigen die Stati der
Spannungsversorgung und der Fehlermeldungen an.
Die ACT20M-Feed-In PRO können auch in Ex Zone2/
Division2 Applikationen eingesetzt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CH20M BUS-PROFIL TS 35X7.5/750
Best.-Nr.	1248170000
Ausführung	OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Länge: 750 mm, Breite: 25.1 mm
GTIN (EAN)	4050118053272
VPE	5 Stück

OMNIMATE Housing - Serie CH20M CH20M BUS-PROFIL TS 35X7.5/750

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	750 mm	Länge (inch)	29,528 inch
Breite	25,1 mm	Breite (inch)	0,988 inch
Höhe	6,2 mm	Höhe (inch)	0,244 inch
Nettogewicht	58 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	85 °C	Betriebstemperatur, min.	-50 °C
Lagertemperatur, max.	85 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Temperaturbereich Montage, min.	-25 °C	Temperaturbereich Montage, max.	85 °C

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001031	ETIM 6.0	EC001031
eClass 6.2	27-18-08-02	eClass 7.1	27-18-27-02
eClass 8.1	27-18-27-02	eClass 9.0	27-18-27-90
eClass 9.1	27-18-27-90		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Broschüre/Katalog	FL ANALO.SIGN.CONV.EN MB DEVICE MANUF.EN CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Engineering-Daten	EPLAN
Engineering-Daten	STEP
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	DNV GL certification