

Produktdetailseite



ESP-232/SW

Best.-Nr.: 16.2600

Wetterfeste 2-Wege-ELA-Wandlautsprecherbox

- 100-V-Beschallungsbox mit sehr gutem Klangbild
- 13-cm-Polypropylen-Tiefmitteltöner und Dome-Tweeter
- 4 Leistungsabgriffe
- Leistungsumschalter mit 8-Ω-Betriebsstellung
- Sehr guter Wirkungsgrad für einen so kompakten Lautsprecher
- Erhältlich in schwarzem (SW) oder weißem (WS) Kunststoff mit entsprechend lackiertem Aluminiumgitter, modernes Design
- Passende Metall-Wandhalterungen werden mitgeliefert



Preis in € **129,90***

Technische Daten

Frequenzbereich	75-20000 Hz
Belastbarkeit, 100 V	30/20/10/5 W _{RMS}
Belastbarkeit, 8 Ω	50 W _{MAX} /30 W _{RMS}
Mittl. Schalldruck (1 W/m)	89 dB
Max. Nennschalldruck	-
Lautsprechertyp	-
Einbauöffnung	-
Einbautiefe	-
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	160x260x180 mm
Gewicht	2,3 kg
Sonstiges	LS-Klemmanschluss



MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

*Wichtiger Hinweis: Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.