



SPE-284/WS

Best.-Nr.: 10.5520

PRODUKTINFOS

Wetterfestes ELA-Deckenlautsprecher-Paar, temperaturfest bis zu 100 °C

Für den Sauna- und Schwimmbadbereich.

- 2-Wege-System mit Kalottenhochtöner
- Ausgezeichneter Klang
- Weißes Kunststoffgehäuse
- Wetterfeste Lautsprechermembran
- Getestet nach ASTM B117 (400-Stunden-Salzwasser-Sprühtest)
- Für Deckenstärken 2-25 mm
- LS-Klemmanschlüsse

TECHNISCHE DATEN

SPE-284/WS

Impedanz (Z)	4 Ω
Frequenzbereich	45–20000 Hz
Nennbelastbarkeit	50 W
Musikbelastbarkeit	100 W
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Einbauöffnung	Ø 220 mm
Einbautiefe	85 mm
Abmessungen	Ø 250 mm x 96 mm
Außendurchmesser	Ø 250 mm
Breite	Ø 250 mm
Tiefe	96 mm
Schutzart	IP65
Zul. Einsatztemperatur	100 °C
Gewicht	0,95 kg
Verpackungseinheit	2
Lautsprechertyp	200

* **Wichtiger Hinweis:** Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.

