

**W-Reihe, Zubehör  
GWHUE M3 WTL6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm<sup>2</sup> bis 300 mm<sup>2</sup> bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1255010000</a> |
| Typ        | GWHUE M3 WTL6              |
| GTIN (EAN) | 4050118075892              |
| VPE        | 50 Stück                   |

**W-Reihe, Zubehör  
GWHUE M3 WTL6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|             |         |              |         |
|-------------|---------|--------------|---------|
| Höhe        | 10,7 mm | Nettogewicht | 2,192 g |
| Durchmesser | 3,2 mm  |              |         |

**Temperaturen**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | Lagertemperatur |
|--------------------|-----------------|

**Systemkennwerte**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Produktfamilie | W-Reihe, Zubehör |
|----------------|------------------|

**Werkstoffdaten**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Werkstoff | Kupfer - Zink |
|-----------|---------------|

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| eClass 6.0 | 23-15-92-90 | eClass 7.0 | 23-15-92-90 |
|------------|-------------|------------|-------------|