

**Leitermarkierer  
TM-I 30 MC NE GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



**TM-I** ist ein anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik. Fünf Markierlängen für individuelle Beschriftungen mit langen Zeichenfolgen sind verfügbar. Leichte Vereinzelung und Montage durch Projektbezeichnerfläche. Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität.

Die spezielle Kontur der TM-I bietet einfache Bestückung und festen Sitz. Sie sind kompatibel zu vielen marktüblichen Hülsen. Durch das MultiCard-Format lassen sich die Schilder mit den Beschriftungssystemen **SMark-Laser, PrintJet, Plotter, MC-Mobilo** oder dem **STI-Stift** schnell und komfortabel beschriften.

- Leichte Vereinzelung und Montage durch die Projektbezeichnerfläche
- Anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik
- Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität
- Nicht geeignet für Beschriftungen mittels P-Ink oder STI-Stift in Verbindung mit CLI T Hülsen

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1365610000</a>                                      |
| Typ        | TM-I 30 MC NE GN                                                |
| Ausführung | Leitermarkierer, MultiCard, 30 x 4 mm, Polyamid 66, Farbe: grün |
| GTIN (EAN) | 4050118171907                                                   |
| VPE        | 300 Stück                                                       |

**Leitermarkierer  
TM-I 30 MC NE GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|       |       |              |         |
|-------|-------|--------------|---------|
| Länge | 30 mm | Breite       | 4 mm    |
| Höhe  | 2 mm  | Nettogewicht | 0,383 g |

**Markierungen**

|                                    |                      |                                   |                     |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Art des Aufdrucks                  | Neutral              | Brennbarkeitsklasse nach UL94     | V-2                 |
| Cadmium                            | Nein                 | Einsatztemperaturbereich, max.    | 100 °C              |
| Einsatztemperaturbereich, min.     | -40 °C               | Farbe                             | grün                |
| Halogene                           | Nein                 | Isolationsdurchmesser, max.       | 40 mm               |
| Laserdruckerbeschriftbar           | Nein                 | Leiteranschlussquerschnitt, max.  | 500 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, min.   | 0,22 mm <sup>2</sup> | Leiteraußendurchmesser            | 1 - 40 mm           |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 5                    | Matrixdruckerbeschriftbar         | Nein                |
| Plotterbeschriftbar                | Ja                   | PrintJet                          | Ja                  |
| Silikone                           | Nein                 | Speed-Marking-Laser               | Ja                  |
| Stiftbeschriftbar (Sti)            | Ja                   | Thermotransferdruckerbeschriftbar | Nein                |
| Werkstoff                          | Polyamid 66          |                                   |                     |

**Klassifikationen**

|            |             |
|------------|-------------|
| eClass 6.0 | 27-14-91-03 |
|------------|-------------|