

**Zubehör  
WKS 1/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Produktbild****Messwandlerverdrahtung**

Mit unseren Prüftrennreihenklemmen in Feder- sowie Schraubanschlusstechnologie realisieren Sie sicher und durchdacht alle wichtigen Wandlerschaltungen für die Messung von Strom, Spannung und Leistung.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WKS 1/3                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1604290000</a>                                           |
| Ausführung | Zubehör, Querverbindungsschieber, Querverbinder- Zubehör, Polzahl: 3 |
| GTIN (EAN) | 4008190164027                                                        |
| VPE        | 50 Stück                                                             |

**Zubehör  
WKS 1/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Breite       | 6,1 mm  | Breite (inch) | 0,24 inch  |
| Höhe         | 22 mm   | Höhe (inch)   | 0,866 inch |
| Tiefe        | 18,8 mm | Tiefe (inch)  | 0,74 inch  |
| Nettogewicht | 2,22 g  |               |            |

**Temperaturen**

|                                |        |                                |        |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C | Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, max. | 100 °C |                                |        |

**Maße**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Raster in mm (P) | 14,1 mm |
|------------------|---------|

**Systemkennwerte**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Ausführung | Querverbinder- Zubehör |
|------------|------------------------|

**Werkstoffdaten**

|                                |             |       |        |
|--------------------------------|-------------|-------|--------|
| Werkstoff                      | Polyamid 66 | Farbe | orange |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2         |       |        |

**weitere technische Daten**

|                 |          |               |               |
|-----------------|----------|---------------|---------------|
| Befestigungsart | gesteckt | Einbauhinweis | Direktmontage |
| Montageart      | geklemmt |               |               |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000761    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-14-11-40 |
| eClass 7.1 | 27-14-11-40 | eClass 8.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-40 | eClass 9.1 | 27-14-11-40 |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Broschüre/Katalog | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>      |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>                     |