



Flexibler Telefonschwenkarm TSA5020

- aus Kunststoff
- in drei Stufen höhenverstellbar
- die Tragplatte lässt sich quer oder längs montieren und mit dem Erweiterungsplatten-Set erweitern
- inkl. Universalzwinge mit einer Spannweite von 20 - 72 mm
- Tragkraft: 3 kg
- Aktionsradius: 360°
- Ausladung: 425 - 657 mm
- Höhe über Tisch: 0 - 250 mm
- Größe Tragplatte: 185 x 260 mm

Zubehör: Erweiterungsplatten

- zur Vergrößerung der Tragplatte auf 260 x 272 mm oder 260 x 359 mm
- aus Kunststoff • Maße: (B)258 x (T)95 x (H)15 mm • VE = 2 Stück • Abgabe nur in ganzen VE's



Symbolbild: Telefonschwenkarm TSA5020, lichtgrau



Symbolbild: Telefonschwenkarm TSA5020, schwarz

Produkt	Ausführung	Tragkraft	Farbe	Herstellernummer	Bestellnummer
Telefonschwenkarm TSA5020	Schwenkarm	bis 3 kg	lichtgrau	5020 002	61000245
			schwarz	5020 004	61000246
Zubehör: Erweiterungsplatte			lichtgrau	h5880102	61000260
			schwarz	h5880104	61000261