

## Gerätemarkierer LM MT300 25,4X12,7 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Klebeetiketten aus Polyester
- Geeignet für DIN A4 Laserdrucker
- Abriebfest
- Hoch hitzebeständig
- Zur Kennzeichnung von Schaltgeräten und Modulen aller Art
- Auch mit Kugelschreiber oder Beschriftungstift STI beschreibbar

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1686391687</a>                                                 |
| Typ        | LM MT300 25,4X12,7 GE                                                      |
| Ausführung | Gerätemarkierer, Etikett, 25.4 x 12.7 mm, Polyester, PVC frei, Farbe: gelb |
| GTIN (EAN) | 4008190493981                                                              |
| VPE        | 10 Stück                                                                   |

**Gerätemarkierer  
LM MT300 25,4X12,7 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |         |        |         |
|--------------|---------|--------|---------|
| Länge        | 25,4 mm | Breite | 12,7 mm |
| Nettogewicht | 13,2 g  |        |         |

**Markierungen**

|                                    |               |                                |                            |
|------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|
| Anzahl je Bogen                    | 147           | Aufdruckverfahren              | Laserdruck                 |
| Ausführung                         | selbstklebend | Brennbarkeitsklasse nach UL94  | HB                         |
| Einsatztemperaturbereich, max.     | 150 °C        | Einsatztemperaturbereich, min. | -45 °C                     |
| Farbe                              | gelb          | Kleber                         | permanenter Acrylcopolymer |
| Laserdruckerbeschriftbar           | Ja            | Leiteraußendurchmesser         |                            |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 4             | Matrixdruckerbeschriftbar      | Nein                       |
| Plotterbeschriftbar                | Ja            | PrintJet                       | Nein                       |
| Speed-Marking-Laser                | Nein          | Stiftbeschriftbar (Sti)        | Ja                         |
| Thermotransferdruckerbeschriftbar  | Nein          | Werkstoff                      | Polyester, PVC frei        |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC001288    | ETIM 3.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 4.1 | 24-19-02-18 |
| eClass 5.1 | 27-14-91-29 | eClass 6.0 | 27-14-91-29 |
| eClass 7.0 | 27-14-91-29 |            |             |

**Zulassungen**

Zulassungen