

**Kabelmarkierer  
LM WRITE ON 23X55 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Die Kabelmarkierer **LM WriteOn**, auf DIN-A4-Bögen, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markiererfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung per DIN-A4-Laserdruck oder STI-Stift

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1695721044</a>                                      |
| Typ        | LM WRITE ON 23X55 WS                                            |
| Ausführung | Kabelmarkierer, Etikett, 55 x 23 mm, Polyesterfilm, Farbe: weiß |
| GTIN (EAN) | 4008190924676                                                   |
| VPE        | 10 Stück                                                        |

**Kabelmarkierer  
LM WRITE ON 23X55 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|       |        |              |        |
|-------|--------|--------------|--------|
| Länge | 55 mm  | Breite       | 23 mm  |
| Tiefe | 0,2 mm | Nettogewicht | 10,1 g |

**Markierungen**

|                                   |                               |                                    |                    |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Anzahl je Bogen                   | 40                            | Art des Aufdrucks                  | Neutral            |
| Ausführung                        | selbstklebend                 | Brennbarkeitsklasse nach UL94      | HB                 |
| Einsatztemperaturbereich, max.    | 125 °C                        | Einsatztemperaturbereich, min.     | -40 °C             |
| Farbe                             | weiß                          | Isolationsdurchmesser, max.        | 13,5 mm            |
| Kleber                            | permanenter<br>Acrylcopolymer | Laserdruckerbeschriftbar           | Ja                 |
| Leiteranschlussquerschnitt, max.  | 50 mm <sup>2</sup>            | Leiteranschlussquerschnitt, min.   | 10 mm <sup>2</sup> |
| Leiteraußendurchmesser            | 6,8 - 12 mm                   | Materialfarbe nach Widerstandskode | 9                  |
| Matrixdruckerbeschriftbar         | Nein                          | Plotterbeschriftbar                | Ja                 |
| PrintJet                          | Nein                          | Schriftfeldgröße                   | 23 x 12,7 mm       |
| Speed-Marking-Laser               | Nein                          | Stiftbeschriftbar (Sti)            | Ja                 |
| Thermotransferdruckerbeschriftbar | Nein                          | Werkstoff                          | Polyesterfilm      |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC001530    | ETIM 3.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 4.1 | 24-19-02-19 |
| eClass 5.1 | 27-14-91-03 | eClass 6.0 | 27-14-91-29 |
| eClass 7.0 | 27-14-91-29 |            |             |

**Zulassungen**

Zulassungen