

**Leitermarkierer  
VT SF 0/21 MC NE GE V0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**SlimFix** sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern.

- Halogenfreies Material
- Brandschutzklasse V0/V2
- Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik
- Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm<sup>2</sup> mit Kabelbindern zu befestigen
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1730590004</a>                                          |
| Typ        | VT SF 0/21 MC NE GE V0                                              |
| Ausführung | Leitermarkierer, MultiCard, 21 x 3.2 mm, Polyamid 66.6, Farbe: gelb |
| GTIN (EAN) | 4008190954543                                                       |
| VPE        | 800 Stück                                                           |

## Leitermarkierer VT SF 0/21 MC NE GE V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |        |        |
|--------------|---------|--------|--------|
| Länge        | 21 mm   | Breite | 3,2 mm |
| Höhe         | 3,2 mm  | Tiefe  | 3,2 mm |
| Nettogewicht | 0,284 g |        |        |

### Markierungen

|                                    |                      |                                  |                     |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| Art des Aufdrucks                  | Neutral              | Brennbarkeitsklasse nach UL94    | V-0                 |
| Cadmium                            | Nein                 | Einsatztemperaturbereich, max.   | 120 °C              |
| Einsatztemperaturbereich, min.     | -50 °C               | Farbe                            | gelb                |
| Halogene                           | Nein                 | Isolationsdurchmesser, max.      | 1,6 mm              |
| Laserdruckerbeschriftbar           | Nein                 | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, min.   | 0,25 mm <sup>2</sup> | Leiteraußendurchmesser           | 1,2 - 1,6 mm        |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 4                    | Matrixdruckerbeschriftbar        | Nein                |
| Plotterbeschriftbar                | Ja                   | PrintJet                         | Ja                  |
| Schriftfeldgröße                   | 21x3,2 mm            | Silikone                         | Nein                |
| Speed-Marking-Laser                | Ja                   | Stiftbeschriftbar (Sti)          | Ja                  |
| Thermotransferdruckerbeschriftbar  | Nein                 | Werkstoff                        | Polyamid 66.6       |

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC001530    | ETIM 3.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 4.1 | 24-19-02-19 |
| eClass 5.1 | 27-14-91-03 | eClass 6.0 | 27-14-91-03 |
| eClass 7.0 | 27-14-91-03 |            |             |

### Produkthinweise

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung | <p>Der VT-SlimFix aus V0-Material ist ein eng anliegender Leiter- und Kabelmarkierer. Der VT-SF V0 ist ein anerkannter und gelisteter Markierer in der Verkehrstechnik. Empfohlene Schriftart für den PrintJet ist Plotterfont. Das SF-Tool erlaubt eine einfache Montage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• halogenfreies Material</li> <li>• Brandschutzklasse V0</li> <li>• Markierer für die Verkehrstechnik</li> <li>• SFX ist mit Kabelbinder (Breite 3,6mm) zu befestigen</li> </ul> |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Zulassungen

Zulassungen