

Kabelmarkierer CLI M 2-4 BL/SW 6 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



CLI M-Markierer befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen **CLI MH**, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.

Vorteile:

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm²
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1733651521
Typ	CLI M 2-4 BL/SW 6 MP
Ausführung	Kabelmarkierer, 4 x 11.3 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: blau
GTIN (EAN)	4032248451159
VPE	100 Stück

**Kabelmarkierer
CLI M 2-4 BL/SW 6 MP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	4 mm	Breite	11,3 mm
Höhe	3 mm	Tiefe	3 mm
Nettogewicht	0,12 g		

Markierungen

Art des Aufdrucks	Standard	Aufdruck-Farbe	schwarz
Aufdruckverfahren	Laserdruck	Aufgedruckte Zeichen	Zahlen
Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0	Cadmium	Nein
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C
Farbe	blau	Isolationsdurchmesser, max.	40 mm
Leiteranschlussquerschnitt, max.	500 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	16 mm ²
Leiteraußendurchmesser	10 - 317 mm	Materialfarbe nach Widerstandskode	6
Orientierung des Aufdrucks	waagrecht	Plotterbeschriftbar	Nein
Silikone	Nein	Stiftbeschriftbar (Sti)	Nein
Werkstoff	PVC, weich, ohne Cadmium		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001530	ETIM 3.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

Zulassungen

Zulassungen

Kabelmarkierer CLI M 2-4 BL/SW 6 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen



Artikelähnliche Abbildung