

**CableLine  
CLI M 2-4 GE/SW 8 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

CLI M-Markierer befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen CLI MH, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.

**Vorteile:**

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm<sup>2</sup>
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | CLI M 2-4 GE/SW 8 MP                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1733651526</a>                                            |
| Ausführung | CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, gelb |
| GTIN (EAN) | 4008190398033                                                         |
| VPE        | 100 Stück                                                             |

## CableLine CLI M 2-4 GE/SW 8 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Breite       | 11,3 mm | Breite (inch) | 0,445 inch |
| Höhe         | 4 mm    | Höhe (inch)   | 0,157 inch |
| Tiefe        | 3 mm    | Tiefe (inch)  | 0,118 inch |
| Nettogewicht | 0,12 g  |               |            |

### Allgemeine Angaben

|                            |                       |                                    |                          |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Art des Aufdrucks          | Standard              | Aufdruck                           | 8                        |
| Aufdruck-Farbe             | schwarz               | Aufdruckverfahren                  | heiß geprägt             |
| Aufgedruckte Zeichen       | Zahlen                | Ausführung                         | MultiPack                |
| Breite                     | 11,3 mm               | Brennbarkeitsklasse nach UL 94     | V-0                      |
| Einsatztemperaturbereich   | -30...80 °C           | Farbe                              | gelb                     |
| Halogene                   | Ja                    | Materialfarbe nach Widerstandskode | 4                        |
| Orientierung des Aufdrucks | waagrecht             | Werkstoff                          | PVC, weich, ohne Cadmium |
| empfohlene Industrien      | Prozess, Maschinenbau |                                    |                          |

### Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |        |                                  |             |
|----------------------------------|--------|----------------------------------|-------------|
| Halogene                         | Ja     | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 500 mm²     |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 16 mm² | Leiteraußendurchmesser           | 10 - 317 mm |
| Leiteraußendurchmesser, max.     | 317 mm | Leiteraußendurchmesser, min.     | 10 mm       |

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten          | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                         |
| Produktänderungsmitteilung | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |

### **CableLine** **CLI M 2-4 GE/SW 8 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



Abbildung ähnlich