

**Leitermarkierer
SFC 2/12 MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Der **SlimFix Clip** kombiniert gleich zwei Vorteile: Sein einzigartiger Verschluss bietet die Sicherheit eines geschlossenen Markierers und die Montagefreundlichkeit eines offenen Markierers. Durch den Clip-Verschluss lassen sich die Markierer auch nach der Leiterinstallation schnell und komfortabel montieren. SlimFix Clip sind geeignet für Leiter und Kabel mit einem Außendurchmesser bis zu 5 mm. Die große Beschriftungsfläche - bis 30 mm - erlaubt lange Zeichenketten. Das Material ist halogenfrei und entspricht der Brandschutzklasse V2.

- Halogenfreies Material
- Brandschutzklasse V2
- Schnelle, werkzeuglose Montage
- Markierer im bewährten MultiCard-Format
- Erhältlich in 12 mm, 21 mm und 30 mm Länge

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1758320001
Typ	SFC 2/12 MC NE WS
Ausführung	Leitermarkierer, MultiCard, 12 x 5.8 mm, Polyamid, Farbe: weiß
GTIN (EAN)	4032248019427
VPE	120 Stück

**Leitermarkierer
SFC 2/12 MC NE WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	12 mm	Breite	5,8 mm
Höhe	7,6 mm	Tiefe	7 mm
Nettogewicht	0,783 g		

Markierungen

Art des Aufdrucks	Neutral	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2
Cadmium	Nein	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	weiß
Halogene	Nein	Isolationsdurchmesser, max.	5 mm
Laserdruckerbeschriftbar	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	4 mm ²
Leiteraußendurchmesser	3 - 5 mm	Materialfarbe nach Widerstandskode	9
Matrixdruckerbeschriftbar	Nein	Plotterbeschriftbar	Ja
PrintJet	Ja	Schriftfeldgröße	12x5,8 mm
Silikone	Nein	Speed-Marking-Laser	Ja
Stiftbeschriftbar (Sti)	Ja	Thermotransferdruckerbeschriftbar	Nein
Werkstoff	Polyamid		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001530	ETIM 3.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.0	27-14-91-03
eClass 7.0	27-14-91-03		

Zulassungen

Zulassungen