

**Kabelmarkierer
CLI F 2-17,5 WS/GE NE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hüllen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

Erhältlich sind offene und geschlossene Markierer, bedruckte oder neutrale Markierer für die individuelle Beschriftung. Die halogenfreien und schadstoffarmen Weidmüller Leitermarkierer entsprechen den europäischen Normen sowie hausinternen Normen von namhaften Anlagenbauern.

Markierer für Leiter und Kabel -

Lieferbar sind Systeme für:

- Das Aufrasten einsatzfertig beschrifteter Markierer nach individuellem Kennzeichnungsbedarf
- Die Kennzeichnung mit Ziffern aus einem Standard- Zeichensatz
- Die Kombination einzelner vorgedruckter Ziffern zu einem Zeichencode
- Die kundenseitige Beschriftung mit SMark-Laser, PrintJet, Plotter MCP Plus, MC-Mobilo, Laserdrucker (Format DIN A4), Thermotransferdrucker oder STI-Stift

Eine Auswahl an Mustern sind im Weidmüller Musterbeutel

Leitermarkierer, Bestell.-Nr. 1640420000, zu finden.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1764050000
Typ	CLI F 2-17,5 WS/GE NE
Ausführung	Kabelmarkierer, 17.5 x 9 mm, Polyester, PVC frei, Farbe: weiß
GTIN (EAN)	4032248052431
VPE	10 Stück

**Kabelmarkierer
CLI F 2-17,5 WS/GE NE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	17,5 mm	Breite	9 mm
Nettogewicht	26,9 g		

Markierungen

Anzahl je Bogen	352	Art des Aufdrucks	Neutral
Brennbarkeitsklasse nach UL94	HB	Cadmium	Nein
Einsatztemperaturbereich, max.	120 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C
Farbe	weiß	Halogene	Nein
Laserdruckerbeschriftbar	Ja	Leiteranschlussquerschnitt, max.	500 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,22 mm ²	Leiteraußendurchmesser	1 - 40 mm
Materialfarbe nach Widerstandskode	9	Matrixdruckerbeschriftbar	Ja
Plotterbeschriftbar	Nein	PrintJet	Nein
Silikone	Nein	Speed-Marking-Laser	Nein
Stiftbeschriftbar (Sti)	Ja	Thermotransferdruckerbeschriftbar	Nein
Werkstoff	Polyester, PVC frei		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001530	ETIM 3.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

Produkthinweise

Produktbeschreibung	CLI F-Einsteckschilder sind aus halogenfreiem Polyester material. Die Trennung der in DIN-A4-Bögen erhältlichen Schilder ist dank ihrer Perforation einfach. Das druckvorbehandelte Material gewährleistet eine schnelle Beschriftung mit einem Laser- oder Plotterdrucker. • Einsetzbar für CLI TM Hülse
---------------------	---

Zulassungen

Zulassungen