

**DAE (Belüftungselement)
DAE M12 PA long****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Druckausgleichelemente sorgen für eine gute Be- und Entlüftung des Gehäuses, und gegen die Bildung von Kondenswasser - und das unter Erhalt der jeweiligen IP Schutzklassen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	DAE M12 PA long
Best.-Nr.	1868570000
Ausführung	DAE (Belüftungselement), Ausgleichselement, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6
GTIN (EAN)	4032248440429
VPE	10 Stück

DAE (Belüftungselement) DAE M12 PA long

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	17,4 mm	Länge (inch)	0,685 inch
Nettogewicht	1,7 g		

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Drehmoment Stutzen, max.	1 Nm
Drehmoment Stutzen, min.	0,5 Nm	Einsatztemperaturbereich, max.	105 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Gewinde (außen)	M 12
Gewindelänge	10 mm	Gewindesteigung	1,5 mm
Luftdurchsatz	0,8 l/min bei 0,1 bar ΔP, bis 7,6 l/min bei 1bar ΔP	O-Ring	NBR
Schlüsselweite 1	17 mm	Schutzart	IP66, IP68, IP69K
Schutzart mit GWDR	IP66, IP68, IP69K	Verschraubung	Metrisch
Wassereintrittspunkt	> 1,5 bar	Werkstoff	Polyamid 6

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000814
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-91-09	eClass 8.1	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-90

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Engineering-Daten	STEP

DAE (Belüftungselement) DAE M12 PA long

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

