

**VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung)
VG M16-K67 4-8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kabelverschraubungen für den fachgerechten Einsatz in industriellen Bereichen sie erfüllen höchste Ansprüche an Qualität und Sicherheit, sie sind verfügbar aus den Materialien Polyamid, Polystyrol und Messing.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VG M16-K67 4-8
Best.-Nr.	1909670000
Ausführung	VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Polyamid 6
GTIN (EAN)	4032248536597
VPE	50 Stück

VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung) VG M16-K67 4-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	34,5 mm	Länge (inch)	1,358 inch
Nettogewicht	6,18 g		

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Dichteinsatz	NBR
Drehmoment Gegenmutter, max.	4,75 Nm	Drehmoment Gegenmutter, min.	3,75 Nm
Drehmoment Hutmutter, max.	3,5 Nm	Drehmoment Hutmutter, min.	2,5 Nm
Drehmoment Stutzen, max.	4,75 Nm	Drehmoment Stutzen, min.	3,75 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-20 °C
Gewinde (außen)	M 16	Gewindelänge	8 mm
Gewindesteigung	1,5 mm	Kabeldurchmesser außen, max.	8 mm
Kabeldurchmesser außen, min.	4 mm	Normen	DIN EN 62444, EN 62444, IEC 62444
Schlüsselweite 1	19 mm	Schutzart	IP67
Verschraubung	Metrisch	Werkstoff	Polyamid 6

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Engineering-Daten	STEP