

Epson Perfection V370 Photo



Mit dem Epson Perfection V370 Photo scannen Sie DIN A4-Fotos in perfekter Qualität. Eine Durchlichteinheit macht das Scannen von Dias, Filmen und Negativen einfach. Dank der hohen optischen Auflösung von 4.800 dpi und der CCD-Technologie (Charge-Coupled Device) können Sie sicher sein, dass auch das kleinste Detail klar und scharf erfasst wird.

Dank der Epson ReadyScan LED-Technologie werden die Scanergebnisse unmittelbar und nahezu ohne Aufwärmzeit geliefert. Der Scanner arbeitet energieeffizient, sodass Ihr Geldbeutel und die Umwelt geschont werden.

Das Scannen umfangreicher Bücher oder 3D-Objekte lässt sich dank des besonderen Deckels des Epson Perfection V370 Photo, der sich um bis zu 180 Grad öffnen lässt, mühelos bewerkstelligen. Auch wenn Teile des Buchs oder des gescannten Objekts das Scannerglas nicht berühren, werden Sie vom Scanner fokussiert und präzise erfasst. Dafür sorgt die CCD-Bildsensortechnologie von Epson, die eine höhere Tiefenschärfe ermöglicht, als die Kontaktbildsensor-Technologie (CIS, Contact Image Sensor) der meisten vergleichbaren Scanner.

Der Epson Perfection V370 Photo ist einfach zu bedienen und ermöglicht das Scannen in eine E-Mail per Tastendruck, oder das mühelose Scannen in ein mehrseitiges und durchsuchbares PDF-Format. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Software stehen weitere praktische Funktionen zum Bearbeiten und Anpassen von Fotos und Dokumenten zur Verfügung. Epson Easy Photo Fix restauriert automatisch Ihre Fotos: Verblasste Farben werden aufgefrischt, Staub und Kratzer werden entfernt und die Hintergrundaufleuchtung wird optimiert. Mithilfe der Software zur optischen Zeichenerkennung (OCR, Optical Character Recognition) können Sie Text aus gescannten Dokumenten kopieren, einfügen und bearbeiten. Und über Epson Document Capture können Sie direkt in Cloud-Speicherdienste scannen und somit von jedem Computer oder mobilen Gerät aus auf Ihre Scans zugreifen.

DATENBLATT



PRODUKTMERKMALE

- 4.800 dpi für herausragende Qualität
- Scannen von Dias, Film und Negativen
- Scannen großer Bücher und 3D-Objekte
- Direktes Scannen in E-Mail oder Cloudspeicher
- Spart Strom und Geld

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK	
Scannertyp	Flachbett-Scanner
Scanauflösung	4.800 dpi x 9.600 dpi (horizontal x vertikal)
Optische Dichte	3,2 Dmax
Papierformate	DIN A4
Farbtiefe	Eingang: 48 Bits Farbe, Ausgang: 48 Bits Farbe
SCANNER	
Lichtquelle	ReadyScan LED Technik
SCANFUNKTIONEN	
Features	RGB Farbabfall, Automatische Bereichsaufteilung, RGB -Farbverbesserung, Textverbesserung, Unschärf maskieren
Ausgabeformate	Scannen zu PDF, Scannen zu durchsuchbare PDF
Bildverbesserung	Körnigkeitsreduzierung, Print Image Matching II
KONNEKTIVITÄT	
Anschlüsse	USB 2.0 Typ B
ALLGEMEINES	
Betriebsspannung	AC 200 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	280 x 430 x 41 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	2,2 kg
Treiber	TWAIN, WIA
Enthaltene Software	ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (MacOS), ABBYY FineReader® Sprint 9.0 (Windows), Epson Copy Utility, Epson Document Capture Pro, Epson Event Manager, Epson Scan
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS 10.3+, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP, Windows XP, 64-Bit-Version
Elektrische Normen	Entspricht den Energy-Star®-Richtlinien
Luftfeuchtigkeit	Betrieb 10% - 80%
Temperatur	Betrieb 5° C - 35° C
SONSTIGES	
Garantie	12 Monate Carry-In

LIEFERUMFANG

- Garantiedokument
- Bedienungsanleitung
- USB-Kabel
- Software (CD)
- Hauptgerät
- Netzteil

LOGISTIKINFORMATIONEN

- SKU
B11B207312
- Barcode
8715946522371
- Kartonabmessungen
133 x 496 x 401 mm
- Kartongewicht
3,9 kg
- Palettengröße
60 Stück (12 x 5)



Epson Deutschland GmbH
 Otto-Hahn-Str. 4
 D-40670 Meerbusch
 Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14 /Min. aus dem dt. Festnetz,
 max. 0,42 /Min. aus dem Mobilfunk)
 Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
 www.epson.de

Epson in Österreich
 Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 /Min.)
 www.epson.at
 Epson in der Schweiz
 Info-Line: 0848 44 88 20 (8 Rp./Min.)
 www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
 Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON®