Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Kabelgebundener Sauger

PRO GAS 55 M AFC



Vielseitiger Sauger der Staubklasse M mit automatischer Filterreinigung für Nass-/Trockenanwendungen

Die wichtigsten Daten

Gewicht	16,2 kg
Behältervolumen netto	43 l

Bestellnummer 0 601 9C3 300

Technische Daten

Technische Daten

Nenneingangsleistung	1.200 W
Gewicht	16,2 kg
Behältervolumen brutto	55 l
Behältervolumen netto	43 l
Behältervolumen netto Wasser	40 l
Staubklasse Nass-/Trockensauger	M
Staubklasse	M
Filterfläche	6.150 cm²
Luftstromgeschwindigkeit (Turbine)	74 l/s
Unterdruck (Turbine)	254 mbar
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	375 x 570 x 865 mm
Spannung, elektrisch	230 V
Steckertyp	Typ F

Vorteile:

- Automatische Filterreinigungstechnologie gewährleistet anhaltende, kraftvolle Saugleistung für sehr schnellen Arbeitsfortschritt
- Zertifiziert als Sauger der Staubklasse M gemäß EU-Norm für verbesserten Anwenderschutz
- Leistungsstarke 1.380-W-Saugturbine mit einem hohen Vakuumdruck von 254 mbar liefert beste Saugergebnisse



Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: https://www.bosch-professional.com/de/de/wac/