

## Klemmenmarkierer WS 8/6 PLUS MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**WS-Markierer** sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

**WS-Markierer** eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit **Laser**, **PrintJet**, **Plotter** oder **MC-Mobilo** möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1951880000</a>                                   |
| Typ        | WS 8/6 PLUS MC NE WS                                         |
| Ausführung | Klemmenmarkierer, MultiCard, 8 x 6 mm, Polyamid, Farbe: weiß |
| GTIN (EAN) | 4032248632114                                                |
| VPE        | 600 Stück                                                    |

**Klemmenmarkierer  
WS 8/6 PLUS MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |         |        |      |
|--------------|---------|--------|------|
| Länge        | 8 mm    | Breite | 6 mm |
| Nettogewicht | 0,167 g |        |      |

**Markierungen**

|                                    |          |                                   |        |
|------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL94      | V-2      | Einsatztemperaturbereich, max.    | 100 °C |
| Einsatztemperaturbereich, min.     | -40 °C   | Farbe                             | weiß   |
| Laserdruckerbeschriftbar           | Nein     | Leiteraußendurchmesser            |        |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 9        | Matrixdruckerbeschriftbar         | Nein   |
| Plotterbeschriftbar                | Ja       | PrintJet                          | Ja     |
| Raster in mm (P)                   | 6 mm     | Speed-Marking-Laser               | Ja     |
| Stiftbeschriftbar (Sti)            | Ja       | Thermotransferdruckerbeschriftbar | Nein   |
| Werkstoff                          | Polyamid |                                   |        |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC000761    | ETIM 3.0   | EC000761    |
| UNSPSC     | 30-21-18-07 | eClass 4.1 | 24-19-02-19 |
| eClass 5.1 | 27-14-11-37 | eClass 6.0 | 27-14-11-37 |
| eClass 7.0 | 27-14-11-37 |            |             |

**Produkthinweise**

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Artikelbeschreibung | MultiCard Markierer für die Klemmenkennzeichnung |
|---------------------|--------------------------------------------------|

**Zulassungen**

Zulassungen