

**Industrial Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-106
Var.4 (IEC24702) in Kunststoff inkl. RJ45-Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1963190000
Typ	IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP
Ausführung	Stecker RJ45 Crimp, Variante 4, Knickschutz, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651672
VPE	10 Stück

Industrial Ethernet IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 36 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...+70 °C Lagertemperatur
Verlegetemperatur

Downloads

Konformitätsbescheinigung ISO/IEC EN & TIA/ EIA Screened Class EA Kategorie 6A, 4 Steckverbinderkanal	z1755b-07-E.pdf	Zulassung GOST	POCC DE.ME25.B01411.pdf
Zulassung UL	DUXR.E316369.pdf		

Allgemeine Daten

Anschluss 1	RJ45	Anschluss 2	IDC
Artikelbeschreibung	Variante 4, Knickschutz	Gehäusebasismaterial	PA UL 94 V0
Isolationsdurchmesser, max.	1,05 mm	Isolationsdurchmesser, min.	0,85 mm
Kategorie	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Kontakttoberfläche	Gold über Nickel
Leiteranschlussdurchmesser, eindrätig, max.	0,51 mm	Leiteranschlussdurchmesser, eindrätig, min.	0,36 mm
Leiteranschlussdurchmesser, feindrätig, max.	0,61 mm	Leiteranschlussdurchmesser, feindrätig, min.	0,46 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max. (AWG)	AWG 22	Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min. (AWG)	AWG 24
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max. (AWG)	AWG 24	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min. (AWG)	AWG 27
MICE-Klassifikation C	C ₁	MICE-Klassifikation E	E ₃
MICE-Klassifikation I	I ₃	MICE-Klassifikation M	M ₃
Manteldurchmesser, max.	10 mm	Manteldurchmesser, min.	5 mm
Schirmung	360° rundum geschlossen	Schutzart	IP 67
Steckzyklen	750		

Normen

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001121	UNSPSC	30-21-18-10
eClass 5.1	27-26-07-08	eClass 6.0	27-26-07-08
eClass 7.0	27-44-04-01		

Zulassungen

Zulassungen




Industrial Ethernet IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Montageausschnitt



Montageausschnitt: 1. Bei Zentralverschraubung /
2. Bei Montage mit 4 M3 Schrauben

**Industrial Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör**Farbcodierringe**

Zum Kenntlichmachen Ihrer Stecker in Variante 01 und Variante 04.

Merkmale:

- 6 verschiedene Farben

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1963020000	IE-CR-IP67-WS20-BU	Industrial Ethernet, Farbkodierring, blau, Farbkodierring, blau	4032248645206	10 Stück
1962990000	IE-CR-IP67-WS20-WH	Industrial Ethernet, Farbkodierring, weiß, Farbkodierring, weiß	4032248645176	10 Stück
1963000000	IE-CR-IP67-WS20-GY	Industrial Ethernet, Farbkodierring, grau, Farbkodierring, grau	4032248645183	10 Stück
1963030000	IE-CR-IP67-WS20-YE	Industrial Ethernet, Farbkodierring, gelb, Farbkodierring, gelb	4032248645213	10 Stück
1963040000	IE-CR-IP67-WS20-GN	Industrial Ethernet, Farbkodierring, grün, Farbkodierring, grün	4032248645220	10 Stück
1963010000	IE-CR-IP67-WS20-OG	Industrial Ethernet, Farbkodierring, orange, Farbkodierring, orange	4032248645190	10 Stück

Staubschutzkappen

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

Merkmale:

- für RJ45: DPC in schwarz
- für M12: M12-Schutzkappe Universal für IP67

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1963890000	IE-PP-V04P	Steckergehäuse- Schutzkappe	4032248646319	10 Stück