

**DRM Series
DRM570110LT/4CO/110V DC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



DRM - The new miniature power relay from Weidmüller. Designed to fit various application requirements with standard and reverse polarity suppressor diode, as well as different screw terminal connection versions, allowing the customer to choose his preferred cable lug types. DRM offers functionality to meet industrial standards:

- Sturdy plug-in connection
- Optional test lever with lock function and window
- Optional status indicator with different color for AC and DC coil
- Optional suppressor diode for DC coil

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	7760056099
Typ	DRM570110LT/4CO/110V DC
Ausführung	DRM Series, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 4, Nennsteuerspannung: 110 V DC, Steckanschluss
GTIN (EAN)	4032248855650
VPE	20 Stück

Datenblatt

DRM Series DRM570110LT/4CO/110V DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	28 mm	Breite	21,5 mm
Höhe	36 mm	Nettogewicht	35,5 g

Temperaturen

Umgebungstemperatur	-40°C...+70°C	Lagertemperatur	
---------------------	---------------	-----------------	--

Eingang

Nennsteuerspannung	110 V DC	Nennstrom DC	10 mA
Spulenwiderstand	11000 Ω	Nennleistung	0,9 W
Ansprech-/Abfallspann. AC-Spule	82,5 V / 11 V	Statusanzeige	LED

Ausgang

Schaltspannung AC, max.	250 V	Dauerstrom	5 A
max. Schaltleistung	3000 VA	Ansprechzeit / Rückfallzeit	20 / 20 ms

Kontaktdaten

Anzahl Kontakte	4	Kontaktmaterial	AgNi 90/10
Mechanische Lebensdauer	AC-Spule 10 x 10 ⁶ Schaltungen, DC-Spule 30 x 10 ⁶ Schaltungen, DC-Spule 30 x 10 ⁶ Schaltvorgänge		

Nenndaten

Leiter-Anschluss technik	Steckanschluss	Feuchtigkeit	35...85 % rel. Feuchte, keine Betauung
Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0	Tragschienenmontierbarkeit	TS 35
Umgebungstemperatur	-40°C...+70°C		

Isolationskoordination

Bemessungsspannung	250 V	Schutzart	IP 20
Verschmutzungsgrad	3	Überspannungskategorie	III

Sonstige technische Daten

Statusanzeige	LED
---------------	-----

Klassifikationen

eClass 6.0	27-37-16-01
------------	-------------