

**Z-Reihen клемme mit Zugfederanschluss  
ZDU 4/4AN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Reihenklennen in Zugfedertechnik, die Z-Reihe, sind speziell auf Kundenanforderungen zugeschnitten: Geringer Bauraum, großzügige Markierungsflächen, integrierter Prüfabgriff, Querverbindbarkeit innerhalb der Z-Reihe und zu weiteren Weidmüller Reihenklennenfamilien. Die Klennen der Z-Reihe verfügen über einen großen Klennbereich und bis zu zwei Querverbindungskanäle. Mit steckbaren Standardquerverbindungen lassen sich Potenziale über eine beliebige Klennenanzahl verteilen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">7904290000</a>                                                                                                                        |
| Typ        | ZDU 4/4AN                                                                                                                                         |
| Ausführung | Z-Reihenklenne mit Zugfederanschluss, Durchgangs-Reihenklenne, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Zugfederanschluss, Wemid, dunkelbeige, Direktmontage |
| GTIN (EAN) | 4032248422197                                                                                                                                     |
| VPE        | 50 Stück                                                                                                                                          |

**Z-Reihen клемме mit Zugfederanschluss  
ZDU 4/4AN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |          |                      |         |
|--------------|----------|----------------------|---------|
| Länge        | 104,5 mm | Breite               | 6,1 mm  |
| Höhe         | 43 mm    | Höhe niedrigstbauend | 43,5 mm |
| Nettogewicht | 21,32 g  |                      |         |

**Temperaturen**

|                                |        |                                |        |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Betriebstemperatur             |        | Lagertemperatur                |        |
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C | Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 °C |

**Bemessungsdaten IECEx/ATEX**

|                              |                                                                                                            |                          |                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Zertifikat-Nr. (ATEX)        | KEMA00ATEX2 107U                                                                                           | ATEX-Zertifikat          | KEMA00ATEX2 107U_d.pdf   |
| ATEX-Zertifikat              | KEMA00ATEX2 107U_e.pdf                                                                                     | IECEx-Zertifikat         | IECExULD05.0009U_e.pdf   |
| Spannung max (ATEX)          | 550 V                                                                                                      | Strom (ATEX)             | 28 A                     |
| Leiterquerschnitt max (ATEX) | 4 mm <sup>2</sup>                                                                                          | Spannung QV              | CrossConnectionGuide.pdf |
| Einsatztemperaturbereich     | Einsatztemperaturbereich<br>siehe EG-<br>Baumusterprüfbescheinigung/<br>IECEx-Certificate of<br>Conformity | Kennzeichnung EN 60079-7 |                          |
| Kennzeichnung Ex-RL 94/9 EG  | II 2 G D                                                                                                   |                          | Ex e II                  |

**Bemessungsdaten**

|                        |                   |                    |               |
|------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Bemessungsquerschnitt  | 4 mm <sup>2</sup> | Bemessungsspannung | 800 V         |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV              | Nennstrom          | 32 A          |
| Strom bei max. Leiter  | 41 A              | Normen             | IEC 60947-7-1 |
| Verschmutzungsgrad     | 3                 |                    |               |

**Bemessungsdaten nach CSA**

|                             |                |                             |        |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|--------|
| Zertifikat-Nr. (CSA)        | 200039-1152892 | Spannung Gr B (CSA)         | 600 V  |
| Spannung Gr C (CSA)         | 600 V          | Spannung Gr D (CSA)         | 600 V  |
| Strom Gr B (CSA)            | 35 A           | Strom Gr C (CSA)            | 35 A   |
| Strom Gr D (CSA)            | 5 A            | Leiterquerschnitt max (CSA) | 10 AWG |
| Leiterquerschnitt min (CSA) | 26 AWG         |                             |        |

**Bemessungsdaten nach UL**

|                                   |                 |                                   |        |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------|
| Zertifikat-Nr. (UR)               | E60693VOL1SEC52 | Spannung Gr C (UR)                | 600 V  |
| Strom Gr C (UR)                   | 33 A            | Leitergr. Factory wiring max (UR) | 10 AWG |
| Leitergr. Factory wiring min (UR) | 26 AWG          | Leitergr. Field wiring max (UR)   | 10 AWG |

**Z-Reihen клемme mit Zugfederanschluss  
ZDU 4/4AN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten**
**Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)**

|                                                                                                        |                     |                                                                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Anschlussart                                                                                           | Zugfederanschluss   | Abisolierlänge                                                                                         | 12 mm                |
| Klingenmaß                                                                                             | 0,6 x 3,5 mm        | Anschlussrichtung                                                                                      | oben                 |
| Anzahl Anschlüsse                                                                                      | 4                   | Klemmbereich, Bemessungsanschluss, min.                                                                | 0,13 mm <sup>2</sup> |
| Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.                                                                | 6 mm <sup>2</sup>   | Lehrdorn nach 60 947-1                                                                                 | A4                   |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig min. Bemessungsanschluss                                         | 0,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig max. Bemessungsanschluss                                         | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, Bemessungsanschluss, min.                                      | 0,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, Bemessungsanschluss, max.                                      | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.                                                           | 6 mm <sup>2</sup>   | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.                                                           | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, Bemessungsanschluss, min.                  | 0,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, Bemessungsanschluss, max.                  | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, Bemessungsanschluss, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, Bemessungsanschluss, max. | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Zwilling-Aderendhülse, min.                                                                            | 0,5 mm <sup>2</sup> | Zwilling-Aderendhülse, max.                                                                            | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.                                                                   | AWG 26              | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.                                                                   | AWG 10               |

**Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)**

|                                                                                               |                     |                                                                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, max. | 4 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

**weitere technische Daten**

|                               |          |               |               |
|-------------------------------|----------|---------------|---------------|
| Anzahl gleicher Klemmen       | 1        | Einbauhinweis | Direktmontage |
| Montageart                    | gerastet | Offene Seiten | rechts        |
| explosionsgeprüfte Ausführung | Ja       |               |               |

**Systemkennwerte**

|                              |                                       |                                  |                   |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Produktfamilie               | Z-Reihen клемme mit Zugfederanschluss | Anschlussart                     | Zugfederanschluss |
| Anschlussrichtung            | oben                                  | Anzahl der Etagen                | 1                 |
| Anzahl Anschlüsse            | 4                                     | Anzahl der Klemmstellen je Etage | 4                 |
| Etagen intern gebrückt       | Nein                                  | Tragschiene                      | TS 35             |
| Abschlussplatte erforderlich | Ja                                    |                                  |                   |

**Werkstoffdaten**

|              |             |                               |       |
|--------------|-------------|-------------------------------|-------|
| Isolierstoff | Wemid       | Werkstoff                     | Wemid |
| Farbe        | dunkelbeige | Brennbarkeitsklasse nach UL94 | V-0   |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC000897    | ETIM 3.0   | EC000897    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 4.1 | 27-14-11-20 |
| eClass 5.1 | 27-14-11-20 | eClass 6.0 | 27-14-11-20 |
| eClass 7.0 | 27-14-11-20 |            |             |

## Z-Reihen клемма с Zugfederanschluss ZDU 4/4AN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Produkthinweise

Hinweistext Technische Daten

Bei Einsatz von Zwillingsaderendhülsen Bemessungsspannung 690 V.

### Zulassungen

Zulassungen



## Z-Reihen клемme mit Zugfederanschluss ZDU 4/4AN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Zubehör

### Neutral



**WS-Markierer** sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

**WS-Markierer** eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit **Laser**, **PrintJet**, **Plotter** oder **MC-Mobilo** möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ                | Ausführung                                                    | GTIN (EAN)    | VPE       |
|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <a href="#">1818400000</a> | WS 10/6 MC M NE WS | Klemmenmarkierer, MultiCard, 10 x 6 mm, Polyamid, Farbe: weiß | 4032248310876 | 600 Stück |
| <a href="#">1828450000</a> | WS 10/6 MC NE WS   | Klemmenmarkierer, MultiCard, 10 x 6 mm, Polyamid, Farbe: weiß | 4032248350513 | 600 Stück |

### ZTA 2



Weidmüller bietet Anwender von Reihen клемmen der Z-Reihe ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht. Das Zubehör unterliegt den gleichen Qualitätsanforderungen wie die Reihen клемmen selbst.

### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ           | Ausführung                       | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------|
| <a href="#">1609070000</a> | ZTA 2/ZA ZDU4 | Testadapter, Nennsteuerspannung: | 4008190466237 | 25 Stück |
| <a href="#">1609060000</a> | ZTA 2 ZDU4    | Testadapter, Nennsteuerspannung: | 4008190466220 | 25 Stück |

## Z-Reihen клемма с Zugfederanschluss ZDU 4/4AN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Zubehör

### Neutral



**ZS-Markierer** - im bewährten **MultiCard**-Format - sind speziell für die Z-Reihe entwickelt worden. Sie bieten eine große Markierfläche. Durch den Klappmechanismus sind beispielsweise auch Querverbinder ohne Demontage gut erreichbar. Die schnelle Montage ist durch in Streifen aufrastbare Einzelschilder gewährleistet. Die Einzelschilder sind leicht trennbar.

- Klappbare Markierfläche
- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ              | Ausführung                                                   | GTIN (EAN)    | VPE       |
|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <a href="#">1610020000</a> | ZS 12/6 MC NE WS | Klemmenmarkierer,<br>MultiCard, 12 x 6 mm,<br>Polyamid + POM | 4008190444600 | 400 Stück |

### ZAP/TW4/4AN



Weidmüller bietet Anwender von Reihen клемм der Z-Reihe ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht. Das Zubehör unterliegt den gleichen Qualitätsanforderungen wie die Reihen клемм selbst.

### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ            | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|----------------|---------------|----------|
| <a href="#">7904220000</a> | ZAP/TW4/4AN BL | 4008190576028 | 20 Stück |
| <a href="#">7904210000</a> | ZAP/TW4/4AN    | 4008190576035 | 20 Stück |

## Z-Reihen клемme mit Zugfederanschluss ZDU 4/4AN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Zubehör

### ZAD




Weidmüller bietet Anwender von Reihen клемmen der Z-Reihe ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht. Das Zubehör unterliegt den gleichen Qualitätsanforderungen wie die Reihen клемmen selbst.

### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ     | Ausführung                        | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|---------|-----------------------------------|---------------|----------|
| <a href="#">1609080000</a> | ZAD 2/4 | Z-Reihe, Abdeckung, gelb, 8.94 mm | 4008190263317 | 20 Stück |

### Für Tragschiene TS 35



Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ           | Ausführung         | GTIN (EAN)    | VPE       |
|----------------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------|
| <a href="#">0383560000</a> | EW 35         | Zubehör, Endwinkel | 4008190181314 | 50 Stück  |
| <a href="#">9540000000</a> | ZEW 35        | Zubehör, Endwinkel | 4008190956264 | 20 Stück  |
| <a href="#">1061200000</a> | WEW 35/2      | Zubehör, Endwinkel | 4008190030230 | 100 Stück |
| <a href="#">0383530000</a> | EW 35 GR 7032 | Zubehör, Endwinkel | 4008190027322 | 50 Stück  |
| <a href="#">8630740000</a> | ZEW 35/2      | Zubehör, Endwinkel | 4032248348916 | 20 Stück  |
| <a href="#">0258660000</a> | EW 35/SCHA/M3 | Zubehör, Endwinkel | 4008190033477 | 20 Stück  |
| <a href="#">1059000000</a> | WEW 35/1      | Zubehör, Endwinkel | 4008190172282 | 50 Stück  |

**Z-Reihen клемme mit Zugfederanschluss  
ZDU 4/4AN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zubehör****Schraubendreher****Immer der richtige Dreh:**

Weidmüller Schraubendreher-Werkzeuge sind das Ergebnis einer konsequenten Griffkonzeption, das sowohl die menschliche Hand als auch unterschiedliche Arbeitsanforderungen berücksichtigt.

Für jede Schraube die passende Klinge - in vier Griffgrößen

Die Vorteile liegen auf der Hand:

- Anwenderfreundlich: ergonomische Griffgestaltung für ermüdungsfreies Arbeiten
- Anschlussoptimiert: die passende Klinge und die richtige Griffgröße für ein optimales Drehmoment
- Prozesssicher: eine noch einfachere Bedienung für eine noch schnellere Verdrahtung

Das Resultat: Rationelles und fachgerechtes Arbeiten.

**Allgemeine Bestelldaten**

| Best.-Nr.                  | Typ             | Ausführung                                                                                           | GTIN (EAN)    | VPE     |
|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| <a href="#">9008330000</a> | SDS 0.6X3.5X100 | Schraubendreher,<br>Klingenbreite (B): 3.5 mm,<br>Klingenlänge: 100 mm,<br>Klingenstärke (A): 0.6 mm | 4032248056286 | 1 Stück |

**ZQV 4**

Weidmüller bietet Anwender von Reihen клемmen der Z-Reihe ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht.

Das Zubehör unterliegt den gleichen Qualitätsanforderungen wie die Reihen клемmen selbst.

**Allgemeine Bestelldaten**

| Best.-Nr.                  | Typ         | Ausführung                                                      | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| <a href="#">1609020000</a> | ZQV 4/9 GE  | Z-Reihe, Zubehör,<br>Querverbinder, für<br>Klemmen, Polzahl: 9  | 4008190263294 | 20 Stück |
| <a href="#">1609030000</a> | ZQV 4/10 GE | Z-Reihe, Zubehör,<br>Querverbinder, für<br>Klemmen, Polzahl: 10 | 4008190263300 | 20 Stück |
| <a href="#">1608990000</a> | ZQV 4/6 GE  | Z-Reihe, Zubehör,<br>Querverbinder, für<br>Klemmen, Polzahl: 6  | 4008190263263 | 20 Stück |
| <a href="#">1608970000</a> | ZQV 4/4 GE  | Z-Reihe, Zubehör,<br>Querverbinder, für<br>Klemmen, Polzahl: 4  | 4008190263249 | 60 Stück |

## Z-Reihen клемme mit Zugfederanschluss ZDU 4/4AN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Zubehör

|                                       |                                                                |                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| <a href="#">1609010000</a> ZQV 4/8 GE | Z-Reihe, Zubehör,<br>Querverbinder, für<br>Klemmen, Polzahl: 8 | 4008190263287 20 Stück |
| <a href="#">1608960000</a> ZQV 4/3 GE | Z-Reihe, Zubehör,<br>Querverbinder, für<br>Klemmen, Polzahl: 3 | 4008190263232 60 Stück |
| <a href="#">1608950000</a> ZQV 4/2 GE | Z-Reihe, Zubehör,<br>Querverbinder, für<br>Klemmen, Polzahl: 2 | 4008190263225 60 Stück |
| <a href="#">1608980000</a> ZQV 4/5 GE | Z-Reihe, Zubehör,<br>Querverbinder, für<br>Klemmen, Polzahl: 5 | 4008190263256 20 Stück |
| <a href="#">1609000000</a> ZQV 4/7 GE | Z-Reihe, Zubehör,<br>Querverbinder, für<br>Klemmen, Polzahl: 7 | 4008190263270 20 Stück |

## Sonderdruck



Der **dekafix (DEK)** Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in 5 Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Verbindermarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale Karte, MultiCard oder als Standarddruck in Karten angeboten

## Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ            | Ausführung                                                                            | GTIN (EAN)    | VPE       |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <a href="#">1609830000</a> | DEK 5/6 MC SDR | Klemmenmarkierer,<br>MultiCard, 5 x 6 mm,<br>Polyamid 66, Farbe: nach<br>Kundenwunsch | 4008190456603 | 200 Stück |

**Z-Reihenklemme mit Zugfederanschluss  
ZDU 4/4AN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Prüfstecker**

Ein Prüfen der Anlage gewährleistet die Lösung mit  
Weidmüller Prüfsteckern und Steckbuchsen.

**Allgemeine Bestelldaten**

| Best.-Nr.                  | Typ       | Ausführung           | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|-----------|----------------------|---------------|----------|
| <a href="#">0180400000</a> | PS 2.3 RT | Zubehör, Prüfstecker | 4008190060121 | 20 Stück |