

**RIDERSERIES FG
SRC CLIP HM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktbild

Weidmüller RIDERSERIES Relais gewährleisten eine stör sichere und rückwirkungsfreie Signalübertragung in industriellen Automatisierungskonzepten. Sie sind schnell montiert, kompakt und lassen sich auf engstem Raum integrieren.

- 1 Schließer
- 1 oder 2 Wechsler
- optional mit hartvergoldeten 1 oder 2 Wechsler Kontakten
- wahlweise AC- oder DC-Spulen
- steckbare LED Module mit Schutzfunktionen
- Kunststoff-Haltebügel
- Sockel mit Schraub- / Zugfederanschluss

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SRC CLIP HM
Best.-Nr.	8693370000
Ausführung	RIDERSERIES FG, Haltebügel
GTIN (EAN)	4032248364817
VPE	10 Stück

**RIDERSERIES FG
SRC CLIP HM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	0,4 g
--------------	-------

Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	70 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Feuchtigkeit	40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung	Lagertemperatur, max.	85 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Lagertemperatur	-40 °C...85 °C		

Allgemeine Daten

Ausführung	für hohe Relais	Werkstoff	Metall
Farbe	silber		

Klassifikationen

ETIM 4.0	EC001456	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586	UNSPSC	30-21-19-17
eClass 5.1	27-37-16-03	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.1	27-37-16-92		

Zulassungen

Zulassungen

**Downloads**

Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Engineering-Daten	STEP