

D460_230V

Drehselbank 5 Geschwindigkeiten



Highlights

- Spindelaufnahme M33 DIN800
- Bett, Reitstock, Handauflage, Spindelstock aus massivem Grauguss
- MK2 Reitstock mit Schnellfixierung
- hohe Laufruhe durch POLY-V-Riemen Antrieb
- extralange Handauflage 300mm mit Schnellfixierung
- Reitstockschnellverstellung
- große Planscheibe Ø145mm, GummifüÙe zur Vibrationsminimierung
- Spindel/Reitstockbohrung 10mm
- Dieses Produkt entspricht der Filterklasse B und muss bei Betrieb in Misch- und Wohngebieten entsprechend der EMV abgesichert werden

Lieferumfang: 4-zack Mitnehmer, mitlaufende Körnerspitze, Planscheibe, 2x Handauflagen, Bedienwerkzeug



279,00

D460_230V

Drehselbank 5 Geschwindigkeiten



Technische Details

Spannung	230V	Motorleistung S1 in W	400
Motorleistung S6 in W	600	Drehspindeldrehzahl in min-1	600/910/1340/1960/2800
Spitzenhöhe in mm	130	Spitzenweite in mm	460
Reitstockkonus	MK2/MT2	Pinolenweg in mm	55
Gewindeaufnahme	M33 DIN800	Bruttogewicht in kg	36
Nettogewicht in kg	34	Verpackungslänge in mm	840
Verpackungsbreite in mm	430	Verpackungshöhe in mm	300
EAN Code	9120039900100		