

Crimpzange

für BNC- und TNC-Koaxialsteckverbinder, mit Zwangssperre und automatischer Entriegelung, geeignet für Innenkontakte und Außenhülsen

Preßbereich

Sechskant für alle Innenkontakte

Kleiner Sechskant für RG 58

Mittlerer Sechskant für RG 59/62

Großer Sechskant für RG 6

Crimplänge

2,3 mm

10,0 mm

10,0 mm

10,0 mm

Innen-Ø

.068" 1,72 mm

.213" 5,41 mm

.256" 6,50 mm

.319" 8,10 mm



3-0611

220

8 3/4"

brüniert-isoliert

530