


Artikel-Nr.: 393521

Bez.: Präzisions-Buchsenleiste, 2x10-polig, 2-reihig, gerade, Raster 2,54mm, Kontakt selektiv vergoldet, Bauhöhe 7,00mm
(passend für Rundstifte bis 0,85mm)



Technical Data

Material:

Pin(outer sleeve): Brass,machined CuZn38Pb2

Clip(contact 6 finger): Beryllium Copper,
heat treated

Plating(outer sleeve):

Tin plated:2um/80u" Ni, 5um/200u" Sn

Gold Plated:2um/80u" Ni,Full gold

Plating(contact): 2um/80u" Ni, gold or Tin plated

Insulator(black): Glass filled thermoplastic polyester
UL94V-0

Electrical:

Current rating: 3Amps/contact max.

Contact resistance: $\leq 4m\Omega$ /contact

Insulation resistance: $\geq 1000M\Omega$ at V=100V

Operating voltage: 60VAC/DC

Mechanical:

Average insertion force : -250g

with steel pin of $\phi 0.7mm-\phi 0.8mm$ or SQ0.64mm

Average withdrawal force : +50g

with steel pin of $\phi 0.7mm-\phi 0.8mm$ or SQ0.64mm

Mechanical life cycle min.200

Operating temperatures: Gold Plated:-55°C to +105°C

Tin plated:-40°C to +105°C

Soldering temperature: +260°C,10s max.

www.bkl-electronic.de

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-ELECTRONIC Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 • Fax: +49 (0)2351-3621-29 • info@bkl-electronic.de

